

**PV SUNCOVER 20/40/13**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



**일반 주문 데이터**

버전	태양광 발전, 선 커버
주문 번호	<a href="#">8000143247</a>
유형	PV SUNCOVER 20/40/13
GTIN (EAN)	4099987111867
수량	1 items

**PV SUNCOVER 20/40/13**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

길이	136.5 mm	길이 (인치)	5.374 inch
높이	224.5 mm	높이 (인치)	8.8386 inch
너비	441 mm	폭 (인치)	17.3622 inch
순중량	3237 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

재질

기본 재질	스테인리스 스틸
-------	----------

분류

ETIM 8.0	EC000744	ETIM 9.0	EC000744
ETIM 10.0	EC000744	ECLASS 14.0	27-18-24-05
ECLASS 15.0	27-18-24-05		



**PV SUNCOVER 20/40/13**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

액세서리

www.weidmueller.com

**DC 발전 접속반, 퓨즈 불포함**



1 내지 12개의 MPP 추적기를 갖는 인버터에 대한 PV Next 접속함은 태양광 시스템의 DC 면을 보호하는 데 사용됩니다. 접속함은 인버터를 과전압으로부터 보호하고 유럽 지침 CLC/TS 51643-32를 준수합니다. 또한, 이러한 제품은 시스템을 역류로부터 보호할 가능성과 설치 도중 케이블을 절삭할 수 있도록 스트링을 결합시킬 수 있는 가능성을 제공합니다.

**일반 주문 데이터**

유형	PVN DC 3I 3O 2MPP SPD1R...	버전
주문 번호	<a href="#">2890570000</a>	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 2 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력 3개, 서지 보호 I / II, 케이블 글랜드
GTIN (EAN)	4064675878414	
수량	1 ST	
유형	PVN DC 3I 3O 2MPP SPD1R...	버전
주문 번호	<a href="#">2890330000</a>	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 2 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력 3개, 서지 보호 I / II, MC4-Evo 2
GTIN (EAN)	4064675877974	
수량	1 ST	
유형	PVN DC 3I 3O 2MPP SPD1R...	버전
주문 번호	<a href="#">2890450000</a>	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 2 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력 3개, 서지 보호 I / II, WM4C
GTIN (EAN)	4064675878292	
수량	1 ST	
유형	PVN DC 2I 1O 3MPP SPD1R...	버전
주문 번호	<a href="#">2975530000</a>	태양광 발전, 접속반, PV Next, 3 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력 1개, 서지 보호 I / II, MC4-Evo 2, 1100 V
GTIN (EAN)	4099986823129	
수량	1 ST	
유형	PVN DC 2I 1O 3MPP SPD1R...	버전
주문 번호	<a href="#">2975520000</a>	태양광 발전, 접속반, PV Next, 3 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력 1개, 서지 보호 I / II, WM4C, 1100 V
GTIN (EAN)	4099986823112	
수량	1 ST	
유형	PVN DC 2I 1O 3MPP SPD2R...	버전
주문 번호	<a href="#">2975560000</a>	태양광 발전, 접속반, PV Next, 3 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력 1개, 서지 보호 II, MC4-Evo 2, 1100 V
GTIN (EAN)	4099986823150	
수량	1 ST	
유형	PVN DC 2I 1O 3MPP SPD2R...	버전
주문 번호	<a href="#">2975550000</a>	태양광 발전, 접속반, PV Next, 3 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력 1개, 서지 보호 II, WM4C, 1100 V
GTIN (EAN)	4099986823143	
수량	1 ST	
유형	PVN DC 2I 1O 4MPP SPD1R...	버전
주문 번호	<a href="#">2975590000</a>	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 4 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력 1개, 서지 보호 I / II, MC4-Evo 2
GTIN (EAN)	4099986823181	
수량	1 ST	
유형	PVN DC 2I 1O 4MPP SPD1R...	버전
주문 번호	<a href="#">2737600000</a>	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 4 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력 1개, 서지 보호 I / II, WM4C
GTIN (EAN)	4050118824872	
수량	1 ST	
유형	PVN DC 2I 2O 3MPP SPD1R...	버전
주문 번호	<a href="#">2975540000</a>	태양광 발전, 접속반, PV Next, 3 MPP, MPPT당 입력 2개 / 출력 2개, 서지 보호 I / II, 케이블 글랜드, 1100 V
GTIN (EAN)	4099986823136	
수량	1 ST	

## PV SUNCOVER 20/40/13

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### 액세서리

유형	PVN DC 2I 2O 3MPP SPD2R...	버전
주문 번호	<a href="#">2975570000</a>	태양광 발전, 접속반, PV Next, 3 MPP, MPPT당 입력 2개 / 출력 2개,
GTIN (EAN)	4099986823167	서지 보호 II, 케이블 글랜드, 1100 V
수량	1 ST	
유형	PVN DC 2I 2O 4MPP SPD1R...	버전
주문 번호	<a href="#">2737610000</a>	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 4 MPP, MPPT당 입력 2개 /
GTIN (EAN)	4050118824889	출력 2개, 서지 보호 I / II, 케이블 글랜드
수량	1 ST	

### 소방관 스위치



안전한 원격 종료를 위해 옥상 태양광 시스템에서 건물 내 전력망과 연결된 케이블이 건물 내부로 진입하는 지점에 단선 장치를 필요로 할 수 있습니다. 이렇게 하면 소방대가 불필요한 위험 없이 비상시 진화작업을 수행할 수 있습니다. 전원 공급 장치가 복원되면 PV Next Fireman 스위치가 자동으로 PV 스트링을 다시 연결합니다.

### 일반 주문 데이터

유형	PVC DC 2I 1O 4MPP RD EV...	버전
주문 번호	<a href="#">8000111429</a>	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 1100 V, 4 MPP, MPP당
GTIN (EAN)	4099986853614	입력 2개 / 출력 1개, 원격 디커플러, MC4-Evo 2
수량	1 ST	
유형	PVC DC 2I 1O 4MPP RD WM...	버전
주문 번호	<a href="#">8000115472</a>	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 1100 V, 4 MPP, MPP당
GTIN (EAN)	4099986878853	입력 2개 / 출력 1개, 원격 디커플러, WM4C
수량	1 ST	