

**PV SUNCOVER 20/30/13**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



**일반 주문 데이터**

버전	태양광 발전, 선 커버
주문 번호	<a href="#">8000143249</a>
유형	PV SUNCOVER 20/30/13
GTIN (EAN)	4099987111881
수량	1 items

**PV SUNCOVER 20/30/13**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

길이	136.5 mm	길이 (인치)	5.374 inch
높이	241 mm	높이 (인치)	9.4882 inch
너비	324.5 mm	폭 (인치)	12.7756 inch
순중량	2050 g		

환경 제품 규정 준수



RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

재질

기본 재질	스테인리스 스틸
-------	----------

분류

ETIM 8.0	EC000744	ETIM 9.0	EC000744
ETIM 10.0	EC000744	ECLASS 14.0	27-18-24-05
ECLASS 15.0	27-18-24-05		



액세서리

www.weidmueller.com

소방관 스위치



안전한 원격 종료를 위해 옥상 태양광 시스템에서 건물 내 전력망과 연결된 케이블이 건물 내부로 진입하는 지점에 단선 장치를 필요로할 수 있습니다. 이렇게 하면 소방대가 불필요한 위험 없이 비상시 진화작업을 수행할 수 있습니다. 전원 공급 장치가 복원되면 PV Next Fireman 스위치가 자동으로 PV 스트링을 다시 연결합니다.

일반 주문 데이터

유형	PVC DC 2I 1O 2MPP RD SP...	버전
주문 번호	<a href="#">8000098970</a>	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 1100 V, 2 MPP, MPP당
GTIN (EAN)	40999866665293	입력 2개 / 출력 1개, 서지 보호 I / II, 원격 디커플러, MC4-Evo 2
수량	1 ST	
유형	PVC DC 2I 1O 2MPP RD SP...	버전
주문 번호	<a href="#">8000114374</a>	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 1100 V, 2 MPP, MPP당
GTIN (EAN)	4099986766976	입력 2개 / 출력 1개, 서지 보호 I / II, 원격 디커플러, WM4C
수량	1 ST	