

PV SUNCOVER 30/40/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



일반 주문 데이터

버전	태양광 발전, 선 커버
주문 번호	8000143253
유형	PV SUNCOVER 30/40/13
GTIN (EAN)	4099987111928
수량	1 items

PV SUNCOVER 30/40/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

길이	136.5 mm	길이 (인치)	5.374 inch
높이	324.5 mm	높이 (인치)	12.7756 inch
너비	441 mm	폭 (인치)	17.3622 inch
순중량	4074 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

재질

기본 재질	스테인리스 스틸
-------	----------

분류

ETIM 8.0	EC000744	ETIM 9.0	EC000744
ETIM 10.0	EC000744	ECLASS 14.0	27-18-24-05
ECLASS 15.0	27-18-24-05		



PV SUNCOVER 30/40/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

DC 발전 접속반, 퓨즈 불포함



1 내지 12개의 MPP 추적기를 갖는 인버터에 대한 PV Next 접속함은 태양광 시스템의 DC 면을 보호하는 데 사용됩니다. 접속함은 인버터를 과전압으로부터 보호하고 유럽 지침 CLC/TS 51643-32를 준수합니다. 또한, 이러한 제품은 시스템을 역류로부터 보호할 가능성과 설치 도중 케이블을 절삭할 수 있도록 스트링을 결합시킬 수 있는 가능성을 제공합니다.

일반 주문 데이터

유형	PVN DC 3I 3O 3MPP SPD1R...	버전
주문 번호	2890580000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 3 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력 3개, 서지 보호 I / II, 케이블 글랜드
GTIN (EAN)	4064675878421	
수량	1 ST	
유형	PVN DC 3I 3O 3MPP SPD1R...	버전
주문 번호	2890340000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 3 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력 3개, 서지 보호 I / II, MC4-Evo 2
GTIN (EAN)	4064675877981	
수량	1 ST	
유형	PVN DC 3I 3O 3MPP SPD1R...	버전
주문 번호	2890460000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 3 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력 3개, 서지 보호 I / II, WM4C
GTIN (EAN)	4064675878308	
수량	1 ST	
유형	PVC DC 2I 1O 6MPP SPD1R...	버전
주문 번호	3131290000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 6 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력 1개, 서지 보호 I / II, MC4-Evo 2
GTIN (EAN)	4099987324243	
수량	1 ST	

소방관 스위치



안전한 원격 종료를 위해 옥상 태양광 시스템에서 건물 내 전력망과 연결된 케이블이 건물 내부로 진입하는 지점에 단선 장치를 필요로 할 수 있습니다. 이렇게 하면 소방대가 불필요한 위험 없이 비상시 진화작업을 수행할 수 있습니다. 전원 공급 장치가 복원되면 PV Next Fireman 스위치가 자동으로 PV 스트링을 다시 연결합니다.

일반 주문 데이터

유형	PVC DC 2I 1O 4MPP RD SP...	버전
주문 번호	8000110665	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 1100 V, 4 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력 1개, 서지 보호 I / II, 원격 디커플러, MC4-Evo 2
GTIN (EAN)	4099986786530	
수량	1 ST	
유형	PVC DC 2I 1O 4MPP RD SP...	버전
주문 번호	8000115470	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 1100 V, 4 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력 1개, 서지 보호 I / II, 원격 디커플러, WM4C
GTIN (EAN)	4099986849969	
수량	1 ST	

PV SUNCOVER 30/40/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	PVC DC 2I 1O 6MPP RD EV...	버전
주문 번호	8000111430	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 1100 V, 6 MPP, MPP당
GTIN (EAN)	4099986875555	입력 2개 / 출력 1개, 원격 디커넥터, MC4-Evo 2
수량	1 ST	
유형	PVC DC 2I 1O 6MPP RD WM...	버전
주문 번호	8000115473	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 1100 V, 6 MPP, MPP당
GTIN (EAN)	4099986874275	입력 2개 / 출력 1개, 원격 디커넥터, WM4C
수량	1 ST	