

PV SUNCOVER 30/60/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



일반 주문 데이터

버전	태양광 발전, 선 커버
주문 번호	8000143255
유형	PV SUNCOVER 30/60/13
GTIN (EAN)	4099987111942
수량	1 items

PV SUNCOVER 30/60/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS

준수

치수 및 중량

길이	136.3 mm	길이 (인치)	5.3661 inch
높이	324.5 mm	높이 (인치)	12.7756 inch
너비	641 mm	폭 (인치)	25.2362 inch
순중량	5400 g		



재질

기본 재질

스테인리스 스틸

분류

ETIM 8.0	EC000744	ETIM 9.0	EC000744
ETIM 10.0	EC000744	ECLASS 14.0	27-18-24-05
ECLASS 15.0	27-18-24-05		



PV SUNCOVER 30/60/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

액세서리

www.weidmueller.com

DC 발전 접속반, 퓨즈 포함



1 내지 12개의 MPP 추적기를 갖는 인버터에 대한 PV Next 접속함은 태양광 시스템의 DC 면을 보호하는 데 사용됩니다. 접속함은 인버터를 과전압으로부터 보호하고 유럽 지침 CLC/TS 51643-32를 준수합니다. 또한, 이러한 제품은 시스템을 역류로부터 보호할 가능성과 설치 도중 케이블을 절삭할 수 있도록 스트링을 결합시킬 수 있는 가능성을 제공합니다.

일반 주문 데이터

유형	PVN DC 3IF 3O 2MPP SPD1...	버전	
주문 번호	2925840000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 2 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력 3개, 서지 보호 I / II, 퓨즈 홀더 포함, MC4-Evo 2	
GTIN (EAN)	4099986642065		
수량	1 ST		