

**PV SUNCOVER 40/60/13**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



**일반 주문 데이터**

버전	태양광 발전, 선 커버
주문 번호	<a href="#">8000143256</a>
유형	PV SUNCOVER 40/60/13
GTIN (EAN)	4099987111959
수량	1 items

PV SUNCOVER 40/60/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS

준수

치수 및 중량

길이	136.3 mm	길이 (인치)	5.3661 inch
높이	424.5 mm	높이 (인치)	16.7126 inch
너비	641 mm	폭 (인치)	25.2362 inch
순중량	5440 g		

재질

기본 재질

스테인리스 스틸

분류

ETIM 8.0	EC000744	ETIM 9.0	EC000744
ETIM 10.0	EC000744	ECLASS 14.0	27-18-24-05
ECLASS 15.0	27-18-24-05		



PV SUNCOVER 40/60/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

소방관 스위치



안전한 원격 종료를 위해 옥상 태양광 시스템에서 건물 내 전력망과 연결된 케이블이 건물 내부로 진입하는 지점에 단선 장치를 필요로할 수 있습니다. 이렇게 하면 소방대가 불필요한 위험 없이 비상시 진화작업을 수행할 수 있습니다. 전원 공급 장치가 복원되면 PV Next Fireman 스위치가 자동으로 PV 스트링을 다시 연결합니다.

일반 주문 데이터

유형	PVC DC 2I 1O 6MPP RD SP...	버전
주문 번호	<a href="#">8000111274</a>	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 1100 V, 6 MPP, MPP당
GTIN (EAN)	4099986883994	입력 2개 / 출력 1개, 원격 디커플러, 서지 보호 I / II, MC4-Evo 2
수량	1 ST	
유형	PVC DC 2I 1O 6MPP RD SP...	버전
주문 번호	<a href="#">8000115471</a>	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 1100 V, 6 MPP, MPP당
GTIN (EAN)	4099986884205	입력 2개 / 출력 1개, 원격 디커플러, 서지 보호 I / II, WM4C
수량	1 ST	