

PV SUNCOVER 40/60/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



일반 주문 데이터

버전	태양광 발전, 선 커버
주문 번호	8000143256
유형	PV SUNCOVER 40/60/13
GTIN (EAN)	4099987111959
수량	1 items

PV SUNCOVER 40/60/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS

준수

치수 및 중량

길이	136.3 mm	길이 (인치)	5.3661 inch
높이	424.5 mm	높이 (인치)	16.7126 inch
너비	641 mm	폭 (인치)	25.2362 inch
순중량	5440 g		

재질

기본 재질

스테인리스 스틸

분류

ETIM 8.0	EC000744	ETIM 9.0	EC000744
ETIM 10.0	EC000744	ECLASS 14.0	27-18-24-05
ECLASS 15.0	27-18-24-05		



PV SUNCOVER 40/60/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

소방관 스위치



안전한 원격 종료를 위해 옥상 태양광 시스템에서 건물 내 전력망과 연결된 케이블이 건물 내부로 진입하는 지점에 단선 장치를 필요로 할 수 있습니다. 이렇게 하면 소방대가 불필요한 위험 없이 비상시 진화작업을 수행할 수 있습니다. 전원 공급 장치가 복원되면 PV Next Fireman 스위치가 자동으로 PV 스트링을 다시 연결합니다.

일반 주문 데이터

유형	PVC DC 2I 1O 6MPP RD SP...	버전
주문 번호	8000111274	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 1100 V, 6 MPP, MPP당
GTIN (EAN)	4099986883994	입력 2개 / 출력 1개, 원격 디커플러, 서지 보호 I / II, MC4-Evo 2
수량	1 ST	
유형	PVC DC 2I 1O 6MPP RD SP...	버전
주문 번호	8000115471	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 1100 V, 6 MPP, MPP당
GTIN (EAN)	4099986884205	입력 2개 / 출력 1개, 원격 디커플러, 서지 보호 I / II, WM4C
수량	1 ST	