

**MBGE ADPT, 901B2550 24POLE ISO AI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

マイグ레이션용 어댑터 – Siemens 505.

사전 조립된 케이블이 장착된 전면 어댑터를 사용하면  
Siemens 505 카드에서 다른 PLC/DCS 시스템 또는  
바이드뮬러의 u-리모트 모듈로 안전하게 마이그레이션할  
수 있습니다.

**일반 주문 데이터**

주문 번호	8000149536
유형	<a href="#">MBGE ADPT, 901B2550 24POLE ISO AI</a>
GTIN (EAN)	4099987229371
수량	ST

**MBGE ADPT, 901B2550 24POLE ISO AI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**기술 데이터****치수 및 중량**

깊이	53.68 mm	깊이 (인치)	2.1134 inch
높이	179.66 mm	높이 (인치)	7.0732 inch
너비	20 mm	폭 (인치)	0.7874 inch
순중량	0.05 g		

**온도**

보관 온도	-20...70 °C	작동 온도	-20...50 °C
-------	-------------	-------	-------------

**정격 데이터 UL**

보관 온도 UL, 최대	70 °C	작동 온도 UL, 최소	-20 °C
작동 온도 UL, 최대	50 °C	보관 온도 UL, 최소	-20 °C
정격 전류 I최대	40 A	정격 전압 UN	250 V

**결선 데이터**

플 수(제어 측)	24-pole	결선(필드 측)	Siemens 505-B2550 connector (2x BL 5.00mm family)
-----------	---------	----------	---------------------------------------------------

**결선 데이터**

결선(필드 측)	Siemens 505-B2550 connector (2x BL 5.00mm family)	PLC에 결선	신규 PLC 단자대 또는 하드와이어드
----------	---------------------------------------------------	---------	----------------------

**정격 데이터**

작동 전압	250 V	채널당 최대 전류	7.4 A
총 작동 전류	40 A		

**분류**

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

**절연 조정(EN50178)**

정격 절연 전압	300 V	서지 전압 범주	II
오염 심각도 수준	2	펄스 전압 테스트(1.2/50μs)	2.5 kV
절연 테스트 전압 AC	1.5 kV		

**MBGE ADPT, 901B2550 24POLE ISO AI**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

도면

