

**MBGE ADPT 1769, 16CH METAL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

マイグ레이션用 어댑터 – 1769 CompactLogix.  
사전 조립된 케이블이 장착된 전면 어댑터를 사용하면  
1769 CompactLogix 카드에서 다른 PLC/DCS 시스템 또는  
바이드뮐러의 u-리모트 모듈로 안전하게 마이그레이션할  
수 있습니다.

**일반 주문 데이터**

주문 번호	8000156839
유형	<a href="#">MBGE ADPT 1769, 16CH METAL</a>
GTIN (EAN)	4099987340304
수량	ST

**MBGE ADPT 1769, 16CH METAL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**기술 데이터****치수 및 중량**

깊이	69.4 mm	깊이 (인치)	2.7323 inch
높이	119.4 mm	높이 (인치)	4.7008 inch
너비	35.1 mm	폭 (인치)	1.3819 inch
순중량	450 g		

**온도**

보관 온도	-20...70 °C	작동 온도	-20...50 °C
-------	-------------	-------	-------------

**정격 데이터 UL**

보관 온도 UL, 최대	70 °C	작동 온도 UL, 최소	-20 °C
작동 온도 UL, 최대	50 °C	보관 온도 UL, 최소	-20 °C
정격 전류 I최대	40 A	정격 전압 UN	250 V

**결선 데이터**

결선(필드 측)	MBGE ADPT 1769, 16CH (METAL)
----------	---------------------------------

**결선 데이터**

결선(필드 측)	MBGE ADPT 1769, 16CH (METAL)	PLC에 결선	신규 PLC 단자대 또는 하드와이어드
----------	---------------------------------	---------	-------------------------

**정격 데이터**

작동 전압	250 V	채널당 최대 전류	4 A
총 작동 전류	40 A		

**분류**

ETIM 6.0	EC002584	ETIM 7.0	EC002584
ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 9.0	27-33-02-92
ECLASS 9.1	27-24-22-92	ECLASS 10.0	27-33-02-92
ECLASS 11.0	27-33-02-92	ECLASS 12.0	27-33-02-92
ECLASS 13.0	27-33-02-92	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

**절연 조정(EN50178)**

서지 전압 범주	II	오염 심각도 수준	2
펄스 전압 테스트(1,2/50μs)	2.5 kV	절연 테스트 전압 AC	1.5 kV

**MBGE ADPT 1769, 16CH METAL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

도면

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)