

MBGE ASSY - AUGAT 739-0018 40POLE TB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

MiBridge 솔루션. 마이그레이션용 어댑터 - Siemens
505-4232A, 4332 또는 AUGAT 739-0018 PLC.
사전 조립된 케이블이 장착된 전면 어댑터는 Siemens
505-4232A 또는 4332 카드를 다른 PLC 시스템이나
바이드뮬러의 U-리모트 모듈로 안전하게 전환할 수 있도록
합니다.

일반 주문 데이터

주문 번호	8000163031
유형	MBGE ASSY - AUGAT 739-0018 40POLE TB
GTIN (EAN)	4099987606400
수량	ST

MBGE ASSY - AUGAT 739-0018 40POLE TB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

깊이	64.17 mm	깊이 (인치)	2.5264 inch
높이	179.66 mm	높이 (인치)	7.0732 inch
너비	20 mm	폭 (인치)	0.7874 inch
순중량	9999 g		

온도

보관 온도	-20...70 °C	작동 온도	-20...50 °C
-------	-------------	-------	-------------

정격 데이터 UL

보관 온도 UL, 최대	70 °C	작동 온도 UL, 최소	-20 °C
작동 온도 UL, 최대	50 °C	보관 온도 UL, 최소	-20 °C
정격 전류 I최대	40 A	정격 전압 UN	250 V

결선 데이터

플 수(제어 측)	40-풀	결선(필드 측)	AUGAT 739-0018 PLC 40 pole connector
-----------	------	----------	--------------------------------------

결선 데이터

결선(필드 측)	AUGAT 739-0018 PLC 40 pole connector	PLC에 결선	신규 PLC 단자대 또는 하드와이어드
----------	--------------------------------------	---------	----------------------

정격 데이터

작동 전압	250 V	채널당 최대 전류	3.96 A
총 작동 전류	40 A		

분류

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

절연 조정(EN50178)

정격 절연 전압	300 V	서지 전압 범주	II
오염 심각도 수준	2	펄스 전압 테스트(1,2/50μs)	2.5 kV
절연 테스트 전압 AC	1.5 kV		

MBGE ASSY - AUGAT 739-0018 40POLE TB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면

