

**MBGE ADPT 1769, 32CH****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

マイグ레이션用 어댑터 – 1769 CompactLogix.  
사전 조립된 케이블이 장착된 전면 어댑터를 사용하면  
1769 CompactLogix 카드에서 다른 PLC/DCS 시스템 또는  
바이드뮬러의 u-리모트 모듈로 안전하게 마이그레이션할  
수 있습니다.

**일반 주문 데이터**

주문 번호	8000168693
유형	<a href="#">MBGE ADPT 1769, 32CH</a>
수량	

**MBGE ADPT 1769, 32CH**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**기술 데이터****치수 및 중량**

깊이	70.4 mm	깊이 (인치)	2.7716 inch
높이	119.4 mm	높이 (인치)	4.7008 inch
너비	52.3 mm	폭 (인치)	2.0591 inch

**온도**

보관 온도	-20...70 °C	작동 온도	-20...50 °C
-------	-------------	-------	-------------

**정격 데이터 UL**

보관 온도 UL, 최대	70 °C	작동 온도 UL, 최소	-20 °C
작동 온도 UL, 최대	50 °C	보관 온도 UL, 최소	-20 °C
정격 전류 I최대	40 A	정격 전압 UN	250 V

**결선 데이터**

결선(필드 측)	MBGE ADPT 1769,32CH (METAL)
----------	--------------------------------

**결선 데이터**

결선(필드 측)	MBGE ADPT 1769,32CH (METAL)	PLC에 결선	신규 PLC 단자대 또는 하드와이어드
----------	--------------------------------	---------	-------------------------

**정격 데이터**

작동 전압	250 V	채널당 최대 전류	4 A
총 작동 전류	40 A		

**분류**

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

**절연 조정(EN50178)**

정격 절연 전압	300 V	서지 전압 범주	II
오염 심각도 수준	2	펄스 전압 테스트(1,2/50μs)	2.5 kV
절연 테스트 전압 AC	1.5 kV		

도면

