

**MIBRIDGE ADAPTER B, 11 POLE IPC FLT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

マイグ레이션用 어댑터 – IPC 621.  
사전 조립된 케이블이 장착된 전면 어댑터를 사용하면  
IPC 621 카드에서 다른 PLC/DCS 시스템 또는  
바이드뮬러의 u-리모트 모듈로 안전하게 마이그레이션할  
수 있습니다.

**일반 주문 데이터**

주문 번호	8000168695
유형	<a href="#">MIBRIDGE ADAPTER B, 11 POLE IPC FLT</a>
수량	

**MIBRIDGE ADAPTER B, 11 POLE IPC FLT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**기술 데이터****치수 및 중량**

깊이	35.3 mm	깊이 (인치)	1.3898 inch
높이	106 mm	높이 (인치)	4.1732 inch
너비	30.6 mm	폭 (인치)	1.2047 inch

**온도**

작동 온도	-20..50 °C
-------	------------

**정격 데이터 UL**

보관 온도 UL, 최대	70 °C	작동 온도 UL, 최소	-20 °C
작동 온도 UL, 최대	50 °C	보관 온도 UL, 최소	-20 °C
정격 전류 I최대	20 A	정격 전압 UN	250 V

**결선 데이터**

풀 수(제어 측)	11-극	결선(필드 측)	IPC 621 11 pole connector
-----------	------	----------	---------------------------

**결선 데이터**

결선(필드 측)	IPC 621 11 pole connector	PLC에 결선	신규 PLC 단자대 또는 하드와이어드
----------	---------------------------	---------	----------------------

**정격 데이터**

작동 전압	250 V	채널당 최대 전류	6 A
총 작동 전류	20 A		

**분류**

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

**절연 조정(EN50178)**

정격 절연 전압	300 V	서지 전압 범주	II
오염 심각도 수준	2	펄스 전압 테스트(1,2/50μs)	2.5 kV
절연 테스트 전압 AC	1.5 kV	보관 온도, 최소	-20 °C
보관 온도, 최대	70 °C		

**MIBRIDGE ADAPTER B, 11 POLE IPC FLT**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

도면

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

