

**MBGE ADPT FOR CLX TBCH****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

マイグ레이션용 어댑터- 1756\_CtrnLogix. 사전 조립된  
케이블이 장착된 전면 어댑터는 1756\_CtrnLogix 카드를  
다른 PLC 시스템이나 바이드뮬러의 U-리모트 모듈로  
안전하게 전환할 수 있도록 해줍니다.

**일반 주문 데이터**

주문 번호	8000168697
유형	<a href="#">MBGE ADPT FOR CLX TBCH</a>
GTIN (EAN)	4099987803595
수량	ST

## MBGE ADPT FOR CLX TBCH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 치수 및 중량

깊이	81.6 mm	깊이 (인치)	3.2126 inch
높이	142.4 mm	높이 (인치)	5.6063 inch
너비	34.5 mm	폭 (인치)	1.3583 inch
순중량	1000 g		

## 온도

보관 온도	-20...70 °C	작동 온도	-20...50 °C
-------	-------------	-------	-------------

## 정격 데이터 UL

보관 온도 UL, 최대	70 °C	작동 온도 UL, 최소	-20 °C
작동 온도 UL, 최대	50 °C	보관 온도 UL, 최소	-20 °C
정격 전류 I최대	40 A	정격 전압 UN	250 V

## 결선 데이터

결선(필드 측)	MBGE ADPT FOR CLX TBCH (METAL)
----------	-----------------------------------

## 결선 데이터

결선(필드 측)	MBGE ADPT FOR CLX TBCH (METAL)	PLC에 결선	신규 PLC 단자대 또는 하드웨어
----------	-----------------------------------	---------	-----------------------

## 정격 데이터

작동 전압	250 V	채널당 최대 전류	8.6 A
총 작동 전류	40 A		

## 분류

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

## 절연 조정(EN50178)

정격 절연 전압	300 V	서지 전압 범주	II
오염 심각도 수준	2	펄스 전압 테스트(1,2/50μs)	2.5 kV
절연 테스트 전압 AC	1.5 kV		

**MBGE ADPT FOR CLX TBCH**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

도면

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

