

KLIPPON K31 MOPL 0817 MSZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Klippon® 인클로저 시리즈용 시스템 부속품을 이용하면 모든 응용 분야의 특정 요구 사항에 맞게 하우징을 손쉽게 변경할 수 있습니다.

- DIN 레일 TS 35 및 TS15
- 장착 플레이트
- 경첩
- 벽면 장착 홀더

바이드물러는 필요한 모든 단자대와 케이블 글랜드가 장착되어 있고 고객 사양과 일치하는 박스를 제조 및 공급할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	Klippon K (알루미늄 빈 인클로저), 빈 인클로저, 직선, 높이: 67 mm, 너비: 164 mm, 깊이: 1.5 mm, 기본 재질: 시트 스틸, 용융아연도금, 은색
주문 번호	8000188283
유형	KLIPPON K31 MOPL 0817 MSZN
GTIN (EAN)	4069165062427
수량	1 items

KLIPPON K31 MOPL 0817 MSZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

깊이	1.5 mm	깊이 (인치)	0.0591 inch
높이	67 mm	높이 (인치)	2.6378 inch
너비	164 mm	폭 (인치)	6.4567 inch
순중량	120.8 g		

온도

작동 온도

액세서리에 대한 일반 정보

재질 두께	1.5 mm	장착물 유형	스크류
숄더 구멍 직경(D)	7 mm	표면 마감	용융아연도금
기본 재질	시트 스틸		

인클로저 인증 번호

적합성 선언 번호(DoC LVD) DE PS2410 160412
001ISS03

일반 정보

재질 두께	1.5 mm	장착물 유형	스크류
설치 권고	장착 플레이트	표면 마감	용융아연도금
기본 재질	시트 스틸	통합 고정	스크류
사용 영역	빌딩 시스템 및 기술		

분류

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		