

KLIPPON K79 MOPL 3140 MSZN


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Klippon® 인클로저 시리즈용 시스템 부속품을 이용하면 모든 응용 분야의 특정 요구 사항에 맞게 하우징을 손쉽게 변경할 수 있습니다.

- DIN 레일 TS 35 및 TS15
- 장착 플레이트
- 경첩
- 벽면 장착 홀더

바이드물러는 필요한 모든 단자대와 케이블 글랜드가 장착되어 있고 고객 사양과 일치하는 박스를 제조 및 공급할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	Klippon K (알루미늄 빈 인클로저), 빈 인클로저, 직선, 높이: 288 mm, 너비: 383 mm, 깊이: 1.5 mm, 기본 재질: 시트 스틸, 용융아연도금, 은색
주문 번호	8000188287
유형	KLIPPON K79 MOPL 3140 MSZN
GTIN (EAN)	4069165062465
수량	1 items

KLIPPON K79 MOPL 3140 MSZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

깊이	1.5 mm	깊이 (인치)	0.0591 inch
높이	288 mm	높이 (인치)	11.3386 inch
너비	383 mm	폭 (인치)	15.0787 inch
순중량	1266.7 g		

온도

작동 온도

액세서리에 대한 일반 정보

재질 두께	1.5 mm	슬더 구멍 직경(D)	7 mm
표면 마감	용융아연도금	기본 재질	시트 스틸

인클로저 인증 번호

적합성 선언 번호(DoC LVD)	DE PS2410 160412 001ISS03
--------------------	------------------------------

일반 정보

재질 두께	1.5 mm	설치 권고	장착 플레이트
표면 마감	용융아연도금	기본 재질	시트 스틸
사용 영역	빌딩 시스템 및 기술, 폭발 위험 구역, 공정 산업, 운송		

분류

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		