



Klippon® POK 인클로저 제품군은 고품질 유리 섬유 강화 폴리 에스테르 소재이며, 내식성, 내충격성 및 높은 IP 보호 등급이 요구되는 응용 분야 및 환경에 이상적입니다.

광범위 제품군의 주요 특징:

- 17개 사이즈로 제공
- 표준 마감 2종(색상): 그레이(산업용 RAL 7001과 유사)와 블랙(혹독한 환경, EX용 RAL 9011과 유사)
- 십자/일자 설계의 스테인레스 스틸 스크류 채움 커버
- 실리콘 또는 클로로프린 재질의 주조 개스킷
- IP66의 뛰어난 방진-방수 보호력 보장을 위한 밀봉 영역 외부의 고정 구멍
- 최대 7J의 우수한 내충격성
- 인클로저에 직접 또는 내부 장착 플레이트를 사용해 장착
- 고정 구멍 또는 장착 곳을 사용해 직접 벽면 장착 가능
- 장착 레일 및 플레이트 장착용 조임 나사
- 구성에 따라 최대 E60 화재 등급
- 바이드물러는 필요한 단자대와 케이블 글랜드가 모두 장착되어 있고 고객 명세와 일치하는 박스를 제작해 공급해 드릴 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	Klippon POK (폴리에스테르 빈 인클로저), 접지 플레이트, 기능 접지 결선 포함, 높이: 36.57 mm, 너비: 180.11 mm, 깊이: 0.75 mm, 기본 재질: 강판 아연 도금, 전기 아연 도금 및 보호막 처리
주문 번호	8000191931
유형	POK COPL 081606 MSZN
GTIN (EAN)	4069165099430
수량	5 items

기술 데이터

치수 및 중량

깊이	0.75 mm	깊이 (인치)	0.0295 inch
높이	36.57 mm	높이 (인치)	1.4398 inch
너비	180.11 mm	폭 (인치)	7.0909 inch
순중량	33.3 g		

온도

작동 온도

일반 정보

표면 마감	전기 아연 도금 및 보호막 처리	기본 재질	강판 아연 도금
-------	-------------------	-------	----------

분류

ETIM 8.0	EC002623	ETIM 9.0	EC002623
ETIM 10.0	EC002623	ECLASS 14.0	27-18-28-14
ECLASS 15.0	27-18-28-14		