데이터 시트

MBGE ADPT SLC-500 RT25 NEW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

마이그레이션용 어댑터 – SLC500.
사전 조립된 케이블이 장착된 전면 어댑터는 SLC500
카드에서 다른 PLC/DCS 시스템 또는 바이드뮬러의
u-리모트 모듈로 안전하게 마이그레이션할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

주문 번호	8000204320
유형	MBGE ADPT SLC-500 RT25 NEW
GTIN (EAN)	4069165223804
수량	ST

MBGE ADPT SLC-500 RT25 NEW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

깊이	86 mm	깊이 (인치)	3.3858 inch
높이	107 mm	높이 (인치)	4.2126 inch
너비	34.3 mm	폭 (인치)	1.3504 inch
순중량	1000 g		

온도

보관 온도	-20...70 °C	작동 온도	-20...50 °C

정격 데이터 UL

보관 온도 UL, 최대	70 °C	동작 온도 (UL), 최소	-20 °C
동작 온도 (UL), 최대	50 °C	보관 온도 UL, 최소	-20 °C
정격 전압 UN	250 V		

결선 데이터

결선(필드 측)	Allen Bradley 18-pole RTB		

결선 데이터

결선(필드 측)	Allen Bradley 18-pole RTB	PLC에 결선	신규 PLC 단자대 또는 하드와이어드

정격 데이터

작동 전압	250 V	채널당 전류, 최대	4.5 A

분류

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

절연 조정(EN50178)

정격 절연 전압	300 V	서지 전압 범주	II
오염 심각도 수준	2	펄스 전압 검사 (1.2 / 50 ?s) (표준 1)	2.5 kV
절연 검사 전압 (AC) (표준 1)	1.8 kV		