

AP 45/RE GR 2025

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



RS 100 Profi는 DIN 레일 설치와 벽면 설치가 모두 가능하기 때문에, 설치 요구 사항에 맞는 유연한 솔루션을 제공합니다. 이러한 다재다능함 덕분에 다양한 환경과 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다. 하우징은 유로카드 PCB 표준을 따릅니다. 프로파일을 원하는 크기로 잘라내어 특정 요건에 정확하게 맞출 수 있습니다. 특히 무거운 부품의 경우, 추가적인 잠금 다리를 사용하여 안정성을 높이고 설치의 안전성을 높일 수 있습니다. 또 다른 실용적인 기능은 커버 프로파일을 사용하여 큰 콤포넌트를 보호하는 옵션입니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|---|
| 버전 | 엔드 플레이트, RS 45 회색(페블 그레이), 엔드 플레이트 DIN 레일 마운팅 오른쪽, 너비: 8 mm |
| 주문 번호 | 8143900000 |
| 유형 | AP 45/RE GR 2025 |
| GTIN (EAN) | 4008 190139926 |
| 수량 | 20 items |

AP 45/RE GR 2025

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

| | | | |
|-----|---------|---------|-------------|
| 깊이 | 22.8 mm | 깊이 (인치) | 0.8976 inch |
| 높이 | 45 mm | 높이 (인치) | 1.7716 inch |
| 너비 | 8 mm | 폭 (인치) | 0.315 inch |
| 길이 | 45 mm | 길이 (인치) | 1.7716 inch |
| 순중량 | 2.17 g | | |

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태: 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC: 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

재료 데이터

| | | | |
|--------------|-------|---|-----------|
| UL 94 가연성 등급 | V-2 | 절연재 | PA 66 |
| 절연재 그룹 | I | 표면 마감 | 미처리 |
| 기본 재질 | PA 66 | CTI(Comparative Tracking Index, 비교 추적 지수) | 600 ≤ CTI |

일반 데이터

| | | | |
|--------|------------|-----------|----------|
| 컬러 코드 | 회색(페블 그레이) | 보호 등급 | IP00 |
| 장착 레일 | TS 35 | 컬러 차트(유사) | RAL 7032 |
| 캡슐화 옵션 | 아니요 | | |


중요 참고 사항

제품 정보: 이 품목은 곧 단종됩니다. 더 이상 디자인-인을 수행하지 마십시오. RS 70 및 RS 100 프로파일 시리즈를 대안으로서 이용하실 수 있습니다.

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001031 | ETIM 9.0 | EC002779 |
| ETIM 10.0 | EC002779 | ECLASS 14.0 | 27-19-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-06-02 | | |

도면



RAIL MOUNTING

