



그림과 유사

선조립된 제어 케이블에는 IEC 603/1 DIN 41 651에 따라 플러그형 10- 또는 40-극 소켓 블록이 있습니다. PLC 전면 어댑터를 액티브 또는 패시브 ü바이드물러 인터페이스에 결선하는 데 사용할 수 있습니다. 다양한 길이로 제공됩니다.

일반 주문 데이터

버전	사전조립 케이블, FBK, 플랫 케이블 커넥터 HE10 10P
주문 번호	8235380000
유형	FBK 10/200 RK
GTIN (EAN)	4008190264604
수량	1 items

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 127 g

온도

보관 온도 -10...70 °C 작동 온도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

케이블 길이	2 m	적합	디지털 신호
기본 재질	PVC	케이블	케이블 LiYY
인터페이스 커넥터	플랫 케이블 커넥터 HE10 10P	폴 수, 최소	10-극
커넥터 PLC 측	플랫 케이블 커넥터 HE10 10P	와이어 단면적	0.14 mm ²

전기 데이터


총 전류, 최대	3 A	경로별 허용 전류 세기, 최대	1 A
정격 전압	< 50 V AC, ≤ 50 V DC	저항	55 mΩ/m

분류

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		

액세서리

출력 신호용 인터페이스



RS F40 또는 RS F10 인터페이스 요소(32 또는 8 신호용)를 통해, PLC에서 오는 신호를 릴레이를 사용하여 센서 및 필드 액추에이터와 분리할 수 있습니다.


기본 특성은 다음과 같습니다.

- 텐션 클램프 또는 스크류 결선 시스템
- 신호는 바이트에 따라 그룹화됩니다.
- 표준 TS35 장착 레일에 설치하기 위한 RS 45 프로파일 섹션의 매우 컴팩트한 모듈입니다.

일반 주문 데이터

유형	RS F40 16RS OUT 24VDC	버전	
주문 번호	8224181001	버전	RCL314024, 스크류 결선
GTIN (EAN)	4032248063338		
수량	1 ST		
유형	RS F40 16RS OUT 24VDC E	버전	
주문 번호	8224191001	버전	RCL314024, 스크류 결선
GTIN (EAN)	4032248159888		
수량	1 ST		

직접 입력/출력 디지털 인터페이스



32 또는 8개 신호를 위한 패시브 RS F40 또는 RS F10 인터페이스 요소: 이를 통해 선조립 케이블을 사용하여 주변 장치(센서 및 액추에이터)를 PLC의 입/출력 모듈에 효과적으로 결선할 수 있습니다.


기본 특성은 다음과 같습니다.

- 텐션 클램프 또는 스크류 결선 시스템
- 신호는 바이트에 따라 그룹화됩니다.
- 1-, 2- 또는 3-와이어 기술
- 표준 TS35 장착 레일에 설치하기 위한 RS 45 프로파일 섹션의 매우 컴팩트한 모듈입니다.

일반 주문 데이터

유형	RS F10 I/O8 LD LPK2	버전	
주문 번호	8224260000	버전	인터페이스, RSF, 1-와이어, 스크류 결선
GTIN (EAN)	4008190208127		
수량	1 ST		

출력 신호용 인터페이스



RS F40 또는 RS F10 인터페이스 요소(32 또는 8 신호용)를 통해, PLC에서 오는 신호를 릴레이를 사용하여 센서 및 필드 액추에이터와 분리할 수 있습니다.

기본 특성은 다음과 같습니다.

- 텐션 클램프 또는 스크류 결선 시스템
- 신호는 바이트에 따라 그룹화됩니다.
- 표준 TS35 장착 레일에 설치하기 위한 RS 45 프로파일 섹션의 매우 컴팩트한 모듈입니다.

FBK 10/200 RK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

일반 주문 데이터

유형	RS F10 8R OUT 24VDC	버전	
주문 번호	8329800000	DOLD OW5691, 스크류 결선	
GTIN (EAN)	4008190337216		
수량	1 ST		

PLC S7용 전면 어댑터



전면 패널 어댑터를 SIEMENS S7 300/400 I/O 모듈에 빠르고 안정적으로 결선할 수 있습니다. 비용이 높지 않은 액티브 및 패시브 인터페이스 모듈의 커플링을 제공합니다.


- 선조립 제어 케이블, 4 x 10 또는 1 x 40 극
- 스크류 결선 단자대를 통해 공급 전압 분리
- 플러그인 점프바를 통한 위상 절연

일반 주문 데이터

유형	SIM S7/400 FB40 2.0M	버전	
주문 번호	8335900200		
GTIN (EAN)	4008190915759		
수량	1 ST		
유형	SIM S7/400 FB40 2.5M	버전	
주문 번호	8335900250	사전조립 케이블, SIM, Siemens S7-400, 48 P	
GTIN (EAN)	4008190072094		
수량	1 ST		
유형	SIM S7/400 FB40 3.0M	버전	
주문 번호	8335900300	사전조립 케이블, SIM, Siemens S7-400, 48 P	
GTIN (EAN)	4032248016426		
수량	1 ST		
유형	SIM S7/400 FB4*10 2.0M	버전	
주문 번호	8335910200	사전조립 케이블, SIM, Siemens S7-400, 48 P	
GTIN (EAN)	4008190072773		
수량	1 ST		
유형	SIM S7/400 FB4*10 2.5M	버전	
주문 번호	8335910250	사전조립 케이블, SIM, Siemens S7-400, 48 P	
GTIN (EAN)	4008190073213		
수량	1 ST		
유형	SIM S7/400 FB4*10 3.0M	버전	
주문 번호	8335910300	사전조립 케이블, SIM, Siemens S7-400, 48 P	
GTIN (EAN)	4008190073497		
수량	1 ST		
유형	SIM S7/400 FB4*10 5.0M	버전	
주문 번호	8335910500	사전조립 케이블, SIM, Siemens S7-400, 48 P	
GTIN (EAN)	4008190915704		
수량	1 ST		

액세서리

직접 입력/출력 디지털 인터페이스



32 또는 8개 신호를 위한 패시브 RS F40 또는 RS F10 인터페이스 요소: 이를 통해 선조립 케이블을 사용하여 주변 장치(센서 및 액추에이터)를 PLC의 입/출력 모듈에 효과적으로 결선할 수 있습니다.


기본 특성은 다음과 같습니다.

- 텐션 클램프 또는 스크류 결선 시스템
- 신호는 바이트에 따라 그룹화됩니다.
- 1-, 2- 또는 3-와이어 기술
- 표준 TS35 장착 레일에 설치하기 위한 RS 45 프로파일 섹션의 매우 컴팩트한 모듈입니다.

일반 주문 데이터

유형	RS F10 I/O8 LMZF	버전
주문 번호	8428870000	인터페이스, RSF, 1-와이어, 텐션 클램프 결선
GTIN (EAN)	4008190030582	
수량	1 ST	
유형	RS F40 I/O32 LMZF	버전
주문 번호	8428880000	인터페이스, RSF, 1-와이어, 텐션 클램프 결선
GTIN (EAN)	4008190032210	
수량	1 ST	
유형	RS F10 INIT8 LD LMZF	버전
주문 번호	8428890000	인터페이스, RSF, 3-와이어, 텐션 클램프 결선
GTIN (EAN)	4008190032005	
수량	1 ST	
유형	RS F40 INIT32 LD LMZF	버전
주문 번호	8428900000	인터페이스, RSF, 3-와이어, 텐션 클램프 결선
GTIN (EAN)	4008190030384	
수량	1 ST	
유형	RS F40 INIT32 LMZF	버전
주문 번호	8430980000	인터페이스, RSF, 2-와이어, 텐션 클램프 결선
GTIN (EAN)	4008190036188	
수량	1 ST	

출력 신호용 인터페이스



RS F40 또는 RS F10 인터페이스 요소(32 또는 8 신호용)를 통해, PLC에서 오는 신호를 릴레이를 사용하여 센서 및 필드 액추에이터와 분리할 수 있습니다.

기본 특성은 다음과 같습니다.

- 텐션 클램프 또는 스크류 결선 시스템
- 신호는 바이트에 따라 그룹화됩니다.
- 표준 TS35 장착 레일에 설치하기 위한 RS 45 프로파일 섹션의 매우 컴팩트한 모듈입니다.

일반 주문 데이터

유형	RS F10 8RS OUT LMZF	버전
주문 번호	8430990000	FUJITSU NYP-24WK, 텐션 클램프 결선
GTIN (EAN)	4008190027551	
수량	1 ST	

FBK 10/200 RK


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	RS F40 32RS OUT LMZF	버전	
주문 번호	843100000		FUJITSU NYP-24WK, 텐션 클램프 결선
GTIN (EAN)	4008190032753		
수량	1 ST		

PLC S7용 전면 어댑터



전면 패널 어댑터를 SIEMENS S7 300/400 I/O 모듈에 빠르고 안정적으로 결선할 수 있습니다. 비용이 높지 않은 액티브 및 패시브 인터페이스 모듈의 커플링을 제공합니다.

- 선조립 제어 케이블, 4 x 10 또는 1 x 40 극
- 스크류 결선 단자대를 통해 공급 전압 분리
- 플러그인 점프바를 통한 위상 절연

일반 주문 데이터

유형	SIM S7/300 FB40 2.0M	버전	
주문 번호	8433290200		사전조립 케이블, SIM, Siemens S7-300, 40 P
GTIN (EAN)	4008190094195		
수량	1 ST		
유형	SIM S7/300 FB40 2.5M	버전	
주문 번호	8433290250		사전조립 케이블, SIM, Siemens S7-300, 40 P
GTIN (EAN)	4008190097424		
수량	1 ST		
유형	SIM S7/300 FB40 3.0M	버전	
주문 번호	8433290300		사전조립 케이블, SIM, Siemens S7-300, 40 P
GTIN (EAN)	4008190113001		
수량	1 ST		
유형	SIM S7/300 FB40 5.0M	버전	
주문 번호	8433290500		사전조립 케이블, SIM, Siemens S7-300, 40 P
GTIN (EAN)	4008190120252		
수량	1 ST		
유형	SIM S7/300 FB4*10 2.0M	버전	
주문 번호	8433310200		사전조립 케이블, SIM, Siemens S7-300, 40 P
GTIN (EAN)	4008190058494		
수량	1 ST		
유형	SIM S7/300 FB4*10 2.5M	버전	
주문 번호	8433310250		사전조립 케이블, SIM, Siemens S7-300, 40 P
GTIN (EAN)	4008190059941		
수량	1 ST		
유형	SIM S7/300 FB4*10 3.0M	버전	
주문 번호	8433310300		사전조립 케이블, SIM, Siemens S7-300, 40 P
GTIN (EAN)	4008190064204		
수량	1 ST		
유형	SIM S7/300 FB4*10 5.0M	버전	
주문 번호	8433310500		사전조립 케이블, SIM, Siemens S7-300, 40 P
GTIN (EAN)	4008190069032		
수량	1 ST		

액세서리

Micro interface digital



10-극 플랫 케이블 커넥터 또는 15-극 Sub-D 커넥터를 사용하여 특정 어댑터를 MICROSERIE RELAYS에 결선할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	MI8DO-Z SUB D15S	버전
주문 번호	8773570000	IEC 60603/DIN41612 플러그인 커넥터, 텐션 클램프 결선
GTIN (EAN)	4032248442102	
수량	1 ST	
유형	MI8DI-Z F10 S	버전
주문 번호	8773530000	IEC60603-13 / DIN41651 규격의 플러그인 커넥터, 텐션 클램프 결선
GTIN (EAN)	4032248442065	
수량	1 ST	
유형	MI8DI-Z SUB D15S	버전
주문 번호	8773490000	IEC 60603/DIN41612 플러그인 커넥터, 텐션 클램프 결선
GTIN (EAN)	4032248442010	
수량	1 ST	
유형	MI8DI-S SUB D15S	버전
주문 번호	8773460000	IEC 60603/DIN41612 플러그인 커넥터, 스크류 결선
GTIN (EAN)	4032248441990	
수량	1 ST	
유형	MI8DO-S SUB D15S	버전
주문 번호	8773550000	IEC 60603/DIN41612 플러그인 커넥터, 스크류 결선
GTIN (EAN)	4032248442089	
수량	1 ST	
유형	MI8DO-Z F10 S	버전
주문 번호	8773620000	IEC60603-13 / DIN41651 규격의 플러그인 커넥터, 텐션 클램프 결선
GTIN (EAN)	4032248442157	
수량	1 ST	
유형	MI8DO-S F10 S	버전
주문 번호	8773600000	IEC60603-13 / DIN41651 규격의 플러그인 커넥터, 스크류 결선
GTIN (EAN)	4032248442133	
수량	1 ST	
유형	MI8DI-S F10 S	버전
주문 번호	8773510000	IEC60603-13 / DIN41651 규격의 플러그인 커넥터, 스크류 결선
GTIN (EAN)	4032248442034	
수량	1 ST	

액세서리

선조립 제어 케이블



선조립된 제어 케이블에는 IEC 603/1 DIN 41 651에 따라 플러그형 10- 또는 40-극 소켓 블록이 있습니다. PLC 전면 어댑터를 액티브 또는 패시브 ü바이드물러 인터페이스에 결선하는 데 사용할 수 있습니다. 다양한 길이로 제공됩니다.

일반 주문 데이터

유형	FBK 40/500 RK	버전
주문 번호	8235350000	사전조립 케이블, FBK, 플랫 케이블 PLANO HE10 40P
GTIN (EAN)	4008190267759	
수량	1 ST	
유형	FBK 40/100 RK	버전
주문 번호	8216350000	사전조립 케이블, FBK, 플랫 케이블 PLANO HE10 40P
GTIN (EAN)	4008190190392	
수량	1 ST	
유형	FBK 10/500 RK	버전
주문 번호	8235440000	사전조립 케이블, FBK, 플랫 케이블 커넥터 HE10 10P
GTIN (EAN)	4008190264666	
수량	1 ST	
유형	FBK 10/400 RK	버전
주문 번호	8235420000	사전조립 케이블, FBK, 플랫 케이블 커넥터 HE10 10P
GTIN (EAN)	4008190264642	
수량	1 ST	
유형	FBK 10/350 RK	버전
주문 번호	8235410000	사전조립 케이블, FBK, 플랫 케이블 커넥터 HE10 10P
GTIN (EAN)	4008190264635	
수량	1 ST	
유형	FBK 40/300 RK	버전
주문 번호	8216390000	사전조립 케이블, FBK, 플랫 케이블 PLANO HE10 40P
GTIN (EAN)	4008190264697	
수량	1 ST	
유형	FBK 40/150 RK	버전
주문 번호	8216360000	사전조립 케이블, FBK, 플랫 케이블 PLANO HE10 40P
GTIN (EAN)	4008190264673	
수량	1 ST	
유형	FBK 40/400 RK	버전
주문 번호	8216410000	사전조립 케이블, FBK, 플랫 케이블 PLANO HE10 40P
GTIN (EAN)	4008190264710	
수량	1 ST	
유형	FBK 40/200 RK	버전
주문 번호	8216370000	사전조립 케이블, FBK, 플랫 케이블 PLANO HE10 40P
GTIN (EAN)	4008190263584	
수량	1 ST	
유형	FBK 40/350 RK	버전
주문 번호	8216400000	사전조립 케이블, FBK, 플랫 케이블 PLANO HE10 40P
GTIN (EAN)	4008190264703	
수량	1 ST	

액세서리

유형	FBK 40/250 RK	버전	
주문 번호	8216380000	사전조립 케이블, FBK, 플랫 케이블 PLANO HE10 40P	
GTIN (EAN)	4008190264680		
수량	1 ST		