


DK U-F DK5 0-10V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

단종된 제품입니다, 정보 제공
 용도 한정 데이터 시트

그림과 유사



일반 주문 데이터

버전	DC/f 변압기, 입력 : 0-10 V, 출력 : 주파수, 0~ 1/ 4/ 8/ 16 kHz
주문 번호	8242040000
유형	DK U-F DK5 0-10V
GTIN (EAN)	4008190401979
수량	10 items
배송 상태	단종
마지막 주문 날짜	2025-09-29T00:00:00+02:00

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

높이	64 mm	높이 (인치)	2.5197 inch
너비	12 mm	폭 (인치)	0.4724 inch
길이	76.8 mm	길이 (인치)	3.0236 inch
순중량	22.1 g		

온도

보관 온도	-25 °C...60 °C	작동 온도	0 °C...60 °C
-------	----------------	-------	--------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	35d83707-6a3b-45b5-b9f8-6ba8184c863e

입력

수량 입력	1	입력 전압	0 ~ 10 V
입력 저항, 전압	100 kΩ		

출력

출력 수	1	출력 주파수	0...1/ 4/ 8/ 16 kHz
출력 레벨	PNP, Ub-0.7 V	출력 전류	20 mA

일반 데이터

정확도	FSR의 0.2%	보호 등급	IP20
상태 표시기	LED, 펄스	공급 전압	24 V DC ± 10 %
전류 소비량	14 mA 무부하	장착 레일	TS 35, TS 32
온도 계수	≤ 250 ppm/K	작동 고도	≤ 2000 m

절연 조정

갈바닉 절연	2-웨이 아이솔레이터	절연 전압 입력 또는 출력/레일	4 kVeff
절연 전압	1 kV DC	정격 전압	300 V

결선 데이터

결선 유형	스크류 결선	클램프 범위, 정격 결선	4 mm ²
클램프 범위, 최소	0.5 mm ²	클램프 범위, 최대	4 mm ²

분류

ETIM 8.0	EC002918	ETIM 9.0	EC002918
ETIM 10.0	EC002918	ECLASS 14.0	27-21-01-28

DK U-F DK5 0-10V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

액세서리

www.weidmueller.com

엔드 브래킷



바이드물러 제품군에는 단자대 레일에 영구적이고 안정적으로 마운트될 수 있도록 보장하고 미끄러짐을 방지하는 엔드 브래킷이 포함되어 있습니다. 스크류가 포함 또는 포함되지 않은 버전을 사용할 수 있습니다. 엔드 브래킷에는 마킹 옵션(그룹 마커용 포함)과 테스트 플러그 홀더가 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	EW 35	버전	
주문 번호	0383560000	엔드 브래킷, 베이지색, TS 35, V-2, Wemid, 너비: 8.5 mm, 100 °C	
GTIN (EAN)	4008190181314		
수량	50 ST		

점프바



인접한 단자대에 전위를 분배 또는 증가시키는 것은 교차 연결을 통해 구현됩니다. 추가적인 결선 노력은 쉽게 피할 수 있습니다. 풀이 분리되더라도 단자대 블록의 접점 안정성은 여전히 보장됩니다. 당사의 포트폴리오는 모듈형 터미널 블록을 위한 플러그형 및 스크류형 점프바 시스템을 제공합니다.

일반 주문 데이터

유형	VQB 1.5/50 BL	버전	
주문 번호	1633280000	점프바 (단자대), 스크류, 파란색, 17.5 A, 극 수: 50, 피치(mm)(P): 6.20, 절연 예, 너비: 4.2 mm	
GTIN (EAN)	4008190257743		
수량	5 ST		
유형	VQB 1.5/50 RT	버전	
주문 번호	1633290000	점프바 (단자대), 스크류, 빨간색, 17.5 A, 극 수: 50, 피치(mm)(P): 6.20, 절연 예, 너비: 4.2 mm	
GTIN (EAN)	4008190257750		
수량	5 ST		
유형	VQB 1.5/50 SW	버전	
주문 번호	1635120000	점프바 (단자대), 스크류, 검정, 17.5 A, 극 수: 50, 피치(mm)(P): 6.20, 절연 예, 너비: 4.2 mm	
GTIN (EAN)	4008190262761		
수량	5 ST		

DK U-F DK5 0-10V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

맞춤형 인쇄



Dekafix(DEK) 마커는 모든 도체와 플러그인 커넥터 및 전자 서브어셈블리용 범용 마커입니다. 시스템은 짧은 번호에 적합하며 인쇄 준비된 다양한 범위의 마커를 사용할 수 있습니다.

단 한 번의 작업 단계로 신속하게 설치할 수 있는 스트립 인쇄는 읽기 쉽고, 대비가 풍부하며, 다양한 너비에서 사용 가능합니다.

- 바로 사용할 수 있는 다양한 범위의 마커
- 빠른 설치를 위한 스트립 구성
- 커넥터 마커, 모든 바이드물러 케이블 커넥터에 적합
- 빈 MultiCard 또는 표준 인쇄 카드로 제공

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드물러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

유형	DEK 5/5 MC SDR	버전	
주문 번호	1609810000		Dekafix, 단자대 마커, 5 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller, 고객
GTIN (EAN)	4008190456597	사양	
수량	200 ST		

DK-SERIES

일반 주문 데이터

유형	AP DK5 PA BE	버전	
주문 번호	8268870000		엔드 플레이트, DK-시리즈 베이지색, 엔드 플레이트, 너비: 1.5 mm
GTIN (EAN)	4008190403676		
수량	20 ST		