


## RS VERT8 LPK2



각각 8-, 16- 또는 72-극 전압 전위 2개(P1, P2)가 있는 분배기 모듈입니다.

### 일반 주문 데이터

버전	인터페이스, RS VERT, 2 P, 스크류 결선
주문 번호	<a href="#">8252010000</a>
유형	RS VERT8 LPK2
GTIN (EAN)	4008190474799
수량	1 items

### 기술 데이터

#### 승인

승인



ROHS

준수

#### 치수 및 중량

길이	64 mm	길이 (인치)	2.5197 inch
높이	45 mm	높이 (인치)	1.7716 inch
너비	52 mm	폭 (인치)	2.0472 inch
순중량	67.98 g		

#### 온도

보관 온도	-40...60 °C	작동 온도	0...55 °C
-------	-------------	-------	-----------

#### 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

#### 결선 데이터

전위 수	2	분배 PCB 커넥터	LPK 2N 5.08mm
공급 플러그인 커넥터	LPA 5.08mm		

#### 정격 데이터

정격 전압	Max. 30 V	작동 전압	최대 30 V
전위 결선당 최대 전류	5 A	분배기 결선당 최대 전류	5 A
총 작동 전류	10 A		

#### 결선 필드

최소 전선 단면, AWG	AWG 26	결선 유형	스크류 결선
플라스틱 슬리브 채움 슬리브, 최대	2.5 mm <sup>2</sup>	슬리브 채움 연질, 최소	0.5 mm <sup>2</sup>
슬리브 채움 연질, 최대	2.5 mm <sup>2</sup>	연질, 최대 H05(07) V-K	4 mm <sup>2</sup>
연질, 최소 H05(07) V-K	0.5 mm <sup>2</sup>	경질, 최대 H05(07) V-U	6 mm <sup>2</sup>
경질, 최소 H05(07) V-U	0.5 mm <sup>2</sup>	탈피 길이	6 mm
조임 토크, 최대	0.6 Nm	조임 토크, 최소	0.5 Nm
클램프 범위, 최대	1.5 mm <sup>2</sup>	클램프 범위, 최소	0.15 mm <sup>2</sup>
최대 전선 단면, AWG	AWG 12		

#### 공급 결선

결선의 유형	스크류 결선	클램프 범위, 최소	0.15 mm <sup>2</sup>
클램프 범위, 최대	1.5 mm <sup>2</sup>	경질, 최소 H05(07) V-U	0.5 mm <sup>2</sup>
경질, 최대 H05(07) V-U	6 mm <sup>2</sup>	연질, 최소 H05(07) V-K	0.5 mm <sup>2</sup>
연질, 최대 H05(07) V-K	4 mm <sup>2</sup>	슬리브 채움 연질, 최대	4 mm <sup>2</sup>
슬리브 채움 연질, 최소	0.5 mm <sup>2</sup>	플라스틱 소매 채움 페룰, 최대	4 mm <sup>2</sup>
와이어 단면적, 최소 AWG	AWG 26	와이어 단면적, 최대 AWG	AWG 10
조임 토크, 최소	0.5 Nm	조임 토크, 최대	0.6 Nm
탈피 길이	13 mm		

기술 데이터


분류

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

절연 조정(EN50178)

준수	DIN EN 50178	정격 절연 전압	< 50 V AC
서지 전압 범주	III	오염 심각도 수준	2
펄스 전압 테스트(1,2/50µs)	0.8 kV		

도면



## RS VERT8 LPK2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

### 강철



스틸 DIN 레일은 시장에서 가장 널리 사용됩니다. 금속 DIN 레일 중 스테인리스 스틸과 유사한 가장 낮은 단락 보호 기능을 제공합니다.

### 일반 주문 데이터

유형	TS 35X7.5 2M/ST/ZN	버전	
주문 번호	<a href="#">0383400000</a>	단자대 레일, 액세서리, 스틸, 전기 아연 도금 및 보호막 처리, 너비:	
GTIN (EAN)	4008190088026	2000 mm, 높이: 35 mm, 깊이: 7.5 mm	
수량	40 M		

### 엔드 브래킷



바이드물러 제품군에는 단자대 레일에 영구적이고 안정적으로 마운트될 수 있도록 보장하고 미끄러짐을 방지하는 엔드 브래킷이 포함되어 있습니다. 스크류가 포함 또는 포함되지 않은 버전을 사용할 수 있습니다. 엔드 브래킷에는 마킹 옵션(그룹 마커용 포함)과 테스트 플러그 홀더가 포함되어 있습니다.

### 일반 주문 데이터

유형	EW 35 GR 7032	버전	
주문 번호	<a href="#">0383530000</a>	엔드 브래킷, 회색, TS 35, V-0, Wemid, 너비: 9 mm, 120 °C	
GTIN (EAN)	4008190027322		
수량	50 ST		