


제품 이미지



일반 주문 데이터

버전	WAVESERIES, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, NC 및 NO 접점 AgSnO2, 정격 제어 전압: 12 V DC $\pm 10\%$, 24 V DC $\pm 10\%$, 연속 전류: 5 A, 스크류 결선, 테스트 버튼 사용 가능: No
주문 번호	8418270000
유형	WRS2 12/24VDC 1A1R
GTIN (EAN)	4032248025879
수량	1 items
배송 상태	단종
마지막 주문 날짜	2014-12-31T00:00:00+01:00

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cURus)	E141197

치수 및 중량

깊이	112.4 mm	깊이 (인치)	4.4252 inch
높이	92.4 mm	높이 (인치)	3.6378 inch
너비	22.5 mm	폭 (인치)	0.8858 inch
순중량	114 g		

온도

보관 온도	-40 °C...60 °C	작동 온도	-25 °C...50
습도	40 °C / 93 % 상대 습도, 비응축		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

정격 데이터 UL

인증 번호(cURus)	E141197
--------------	---------

제어 측

정격 제어 전압	12 V DC $\pm$ 10 %, 24 V DC $\pm$ 10 %	정격 전류 DC	Approx. 20 mA
전원 정격	0.24 W / 0.5 W	상태 표시기	녹색 LED
보호 회로	환류 다이오드, 역극성 보호		

부하 측

정격 부하 시 최대 스위칭 주파수	0.1 Hz	최대 스위칭 전류	5 A
최대 스위칭 전압, AC	250 V	유입 전류	8 A
AC 스위칭 용량(저항), 최대	1250 VA	켜기 지연	$\leq$ 8 ms
끄기 지연	$\leq$ 7 ms	접점 유형	1 NC and NO contact (AgSnO2)
기계적 서비스 수명	5 x 10 ⁷ 스위칭 사이클	최소 스위칭 전력	1 mA @ 24 V, 10 mA @ 10 V, 100 mA / 5 V DC

일반 데이터

장착 레일	TS 35	테스트 버튼 사용 가능	No
기계적 스위치 위치 표시	아니요	컬러 코드	베이지색

기술 데이터

절연 조정

정격 전압	300 V	오염 심각도	2
서지 전압 범주	III	연면거리 및 기중거리 출력 - 출력	≥ 8 mm
절연 내력 입력, 입/출력	4 kVeff 1s	장착 레일에 대한 절연 강도	4 kVeff / 1 min.
임펄스 내전압	6 kV(1.2/50 µs)		

인증/표준의 추가 세부 사항

표준 규격	UL508	인증 번호(CSA)	200039-1127511
인증 번호(cURus)	E141197		

결선 데이터



와이어 결선 방식	스크류 결선	클램프 범위, 정격 결선	1.5 mm ²
클램프 범위, 최소	0.5 mm ²	클램프 범위, 최대	2.5 mm ²

분류

ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		

도면

배선도



엑세서리

블랭크



WS 마커는 W 시리즈 커넥터에 매우 적합합니다. WS 태그는 시스템 호환 덕분에 I 시리즈 및 Z 시리즈에서도 사용할 수 있습니다. 마킹 면적이 넓기 때문에 긴 문자열은 물론 여러 줄의 텍스트도 인쇄할 수 있습니다. WS 마커는 긴 맞춤형 문자열이 포함된 라벨에 이상적입니다. 입증된 MultiCard 형식을 사용하기 때문에 PrintJet CONNECT 또는 Plotter를 사용한 인쇄가 가능합니다.

- 스트립 형태로 또는 하나씩 부착 가능
- 입증된 MultiCard 형식의 마커

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮐러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

유형	WS 10/5 MC NE WS	버전
주문 번호	1635000000	WS, 단자대 마커, 10 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller, Allen-
GTIN (EAN)	4008190261948	Bradley, 흰색
수량	720 ST	