데이터 시트

POS-4P M12 PG13,5 300 MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



센서/액추에이터 케이블링의 장치 측 결선에는 다양한 내장 커넥터가 필요합니다. 이것은 버전 M12, M8 및 M5에서 사용할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	플러그인 커넥터 찾기, M12, 핀, 직선형, 극 수: 4
주문 번호	8425910000
유형	POS-4P M12 PG13,5 300 MM
GTIN (EAN)	4008190996826
수량	1 items

데이터 시트

POS-4P M12 PG13,5 300 MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS	준수

치수 및 중량

순중량	66 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

케이블의 기술 사양

케이블 길이	0.3 m	외피 색상	은색
코어 단면적	1.5 mm²	차폐	아니요
할로겐	아니요	절연	사용 불가
외피 재질	니켈 도금 CuZn	컬러 코딩	갈색, 파란색, 검은색
폴 수	4		

기술 데이터 맞춤형 플러그 커넥터

극 수	4	코딩	A-코딩
접점 표면	금도금	LED	아니요
하우징 기본 재질	CuZn, 니켈 도금	공칭 전압	250 V
정격 전류	4 A	보호 등급	IP67
케이블 글랜드	PG 13.5	하우징의 온도 범위	-40 … +85 ° C

일반 데이터

극 수	4	케이블 길이	0.3 m
코딩	A-코딩	결선 나사산	M12
접점 표면	금도금	외피 색상	은색
코어 단면적	1.5 mm²	하우징 기본 재질	CuZn, 니켈 도금
공칭 전압	250 V	정격 전류	4 A
보호 등급	IP67	케이블 글랜드	PG 13.5
기본 재질	Cu Zn	화재 시 동작	V2
결선 1	M12	결선 2	Flying wires
외피 재질	니켈 도금 CuZn	하우징의 온도 범위	-40 … +85 ° C
컨덕터 O.D.	-		

분류


ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

POS-4P M12 PG13,5 300 MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면



폴 계획