

RS RJ45 2WAY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



RS RJ45 인터페이스 제품은 모뎀, 라우터, 컴퓨터 및 기타 통신 요소를 전기기기 내의 기존 구성품에 연결하기 위한 간단하고 편리한 대안입니다.

이 제품들은 차폐 RJ45 8-풀 커넥터를 스크류 결선에 적응시키거나 2개의 데이터 라인의 커플링에 사용할 수 있습니다. 모듈은 표준 TS35 장착 레일에 장착할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	인터페이스, RS RJ45, 2 x RJ45 커넥터
주문 번호	8555440000
유형	RS RJ45 2WAY
GTIN (EAN)	4032248193882
수량	1 items

RS RJ45 2WAY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



RoHS

준수

치수 및 중량

깊이	44 mm	깊이 (인치)	1.7323 inch
높이	45 mm	높이 (인치)	1.7716 inch
너비	47 mm	폭 (인치)	1.8504 inch
순중량	60 g		

온도

보관 온도

-40...70 °C

작동 온도

0...55 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

결선 데이터

전송 속도	Cat 5 100 MBit/s	결선(필드 측)	2 x RJ45 플러그인 커넥터
접점 재질(제어 측)	인-청동 6μ AU	제어 측의 결선	2 x RJ45 커넥터

정격 데이터

정격 전압	50 V	결선당 정격 전류	1 A
총 작동 전류	1.5 A		

Standard features

설계	RJ45 소켓 커넥터
----	-------------

분류

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

절연 조정(EN50178)

준수	DIN EN 50178	정격 절연 전압	< 50 V AC
서지 전압 범주	III	오염 심각도 수준	2
펄스 전압 테스트(1,2/50μs)	0.8 kV	절연 테스트 전압 AC	0.35 kV

RS RJ45 2WAY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면

X1,1 ————— X2,1
X1,2 ————— X2,2
X1,3 ————— X2,3
X1,4 ————— X2,4
X1,5 ————— X2,5
X1,6 ————— X2,6
X1,7 ————— X2,7
X1,8 ————— X2,8

X3,1 ————— X4,1
X3,2 ————— X4,2
X3,3 ————— X4,3
X3,4 ————— X4,4
X3,5 ————— X4,5
X3,6 ————— X4,6
X3,7 ————— X4,7
X3,8 ————— X4,8

RS RJ45 2WAY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

엔드 브래킷



바이드뮬러 제품군에는 단자대 레일에 영구적이고 안정적으로 마운트될 수 있도록 보장하고 미끄러짐을 방지하는 엔드 브래킷이 포함되어 있습니다. 스크류가 포함 또는 포함되지 않은 버전을 사용할 수 있습니다. 엔드 브래킷에는 마킹 옵션(그룹 마커용 포함)과 테스트 플러그 홀더가 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	EWK 2	버전
주문 번호	0199360000	엔드 브래킷, 베이지색, TS 32, V-0, Wemid, 너비: 15 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190023546	
수량	50 ST	

강철



스틸 DIN 레일은 시장에서 가장 널리 사용됩니다. 금속 DIN 레일 중 스테인리스 스틸과 유사한 가장 낮은 단락 보호 기능을 제공합니다.

일반 주문 데이터

유형	TS 35X7.5 2 M/ST/ZN	버전
주문 번호	0383400000	단자대 레일, 액세서리, 스틸, 전기 아연 도금 및 보호막 처리, 너비: 2000 mm, 높이: 35 mm, 깊이: 7.5 mm
GTIN (EAN)	4008190088026	
수량	40 M	

엔드 브래킷



바이드뮬러 제품군에는 단자대 레일에 영구적이고 안정적으로 마운트될 수 있도록 보장하고 미끄러짐을 방지하는 엔드 브래킷이 포함되어 있습니다. 스크류가 포함 또는 포함되지 않은 버전을 사용할 수 있습니다. 엔드 브래킷에는 마킹 옵션(그룹 마커용 포함)과 테스트 플러그 홀더가 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	EW 35	버전
주문 번호	0383560000	엔드 브래킷, 베이지색, TS 35, V-2, Wemid, 너비: 8.5 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190181314	
수량	50 ST	

RS RJ45 2WAY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

강철



스틸 DIN 레일은 시장에서 가장 널리 사용됩니다. 금속 DIN 레일 중 스테인리스 스틸과 유사한 가장 낮은 단락 보호 기능을 제공합니다.

일반 주문 데이터

유형	TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN	버전
주문 번호	0498000000	단자대 레일, 액세서리, 스틸, 전기 아연 도금 및 보호막 처리, 너비:
GTIN (EAN)	4008190042493	2000 mm, 높이: 35 mm, 깊이: 15 mm
수량	20 M	