



위험 구역에서 사용 용도로, PROFIBUS PA Ex 정션 박스를 1웨이, 2웨이, 4웨이, 8웨이 분배기 중에서 선택할 수 있습니다.

EMC 케이블 글랜드, 보호 등급 IP66 및 넓은 작동 온도 범위가 혹독한 환경 조건에서 커넥션을 안전하게 보호해 줍니다.

기능

- 트렁크 및 스퍼용 EMC 케이블 글랜드
 - 스퍼용 M12 커넥터
 - 외부 접지 볼트
 - 보호 등급 IP66
 - 알루미늄 버전
 - PROFIBUS PA 헤드

참고: 염도가 높은 환경 조건에서는 알루미늄 박스 및/또는 M12 커넥터와 FBCon 제품을 함께 사용하는 것을 권장하지 않습니다.

일반 주문 데이터

버전	Ex 애플리케이션 EEx(ia)용 표준 분배기, 종단기, IP66
주문 번호	8556460000
유형	FBCON TERM.D EX FM
GTIN (EAN)	4032248240715
수량	1 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
이용가능 기간	2025-11-30T00:00:00+01:00

FBCON TERM.D EX FM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cULus)	E141197

치수 및 중량

깊이	49 mm	깊이 (인치)	1.9291 inch
높이	36 mm	높이 (인치)	1.4173 inch
너비	45 mm	폭 (인치)	1.7716 inch
순중량	179.49 g		

온도

보관 온도	-40 °C...80 °C	주변 온도	-40 °C...80 °C
작동 온도	-40 °C...80 °C		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6bl, 6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3a5f5913-76fc-4ff5-8563-4463f80bbe02

기술 데이터

배전 유형	종단기	하우징 기본 재질	알루미늄
케이블 인입	황동 케이블 글랜드	보호 등급	IP66
버스 시스템	Profibus-DP, Modbus RS485		

부품 설명

제품 설명	FBCon Term D Ex 장치는 Profibus PA 및 파운데이션 필드 버스 H1 필드 버스 시스템용 수동 종단 저항입니다. 이 장치는 폭발 위험 구역인 구역 1 또는 구역 2에서 사용이 승인되었습니다. 이 장치는 FISCO(필드 버스 내재적 안전 개념)에 따라 인증되었습니다. 이 장치는 보호 등급 IP66/IP67을 총족합니다.
-------	--

분류

ETIM 8.0	EC001583	ETIM 9.0	EC001583
ETIM 10.0	EC001583	ECLASS 14.0	27-14-31-92
ECLASS 15.0	27-14-31-92		

FBCON TERM.D EX FM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면

