

**CP NT 144W 24V 6A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



CP NT 파워팩은 36 - 432 W의 전원 등급을 위한 6가지 조합으로 사용할 수 있습니다.  
 1차측의 ±5 태핑을 통해 215 V, 230 V, 245 V, 385 V, 400 V 및 415 V의 6가지 정격 전압이 가능합니다.  
 2차측의 내장 퓨즈(최대 크기 CP NT192W)가 과부하 및 단락을 보호합니다.  
 CP NT 264 W / 432 W는 통합된 자동 온도 조절 스위치를 통해 보호됩니다.

**일반 주문 데이터**

버전	Power supply, unregulated, 24 V
주문 번호	<a href="#">8575280000</a>
유형	CP NT 144W 24V 6A
GTIN (EAN)	4032248225392
수량	1 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
이용가능 기간	2022-03-30T00:00:00+02:00

### 기술 데이터

#### 승인

승인



ROHS

준수

#### 치수 및 중량

길이	92 mm	길이 (인치)	3.622 inch
높이	135 mm	높이 (인치)	5.3149 inch
너비	96 mm	폭 (인치)	3.7795 inch
순중량	3021.6 g		

#### 온도

보관 온도	-20 °C...80 °C	작동 온도	-20 °C...55
-------	----------------	-------	-------------

#### 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

#### 입력

결선 방식	스크류 결선	결선 범위	2.5 mm <sup>2</sup>
입력 주파수	50/ 60 Hz	와이어 결선 방식	스크류 결선
입력 전압(전압 모드 입력)	230 V/ 400 V ±15 V	입력 전류	0.95 A/ 0.55 A
클램프 범위, 입력, 최대	2.5 mm <sup>2</sup>	클램프 범위, 입력, 최소	0.13 mm <sup>2</sup>
클램프 범위, 입력	2.5 mm <sup>2</sup>	무부하 입력 전류	0.33 A / 0.19 A
외부 백업 퓨즈	1.6 A / 1.0 A 시차		

#### 출력

출력 전력	144 W	최대 잔류 리플	< 5 %
보호 회로, 부하측	바리스터	퓨즈 보호	10 A 시차 플랫 케이블 러그 퓨즈
결선 범위	2.5 mm <sup>2</sup>	와이어 결선 방식	스크류 결선
출력 전압 유형	DC	출력 전압, 주	SELV
클램프 범위, 출력, 최대	4 mm <sup>2</sup>	클램프 범위, 출력, 최소	0.5 mm <sup>2</sup>
클램프 범위, 출력	2.5 mm <sup>2</sup>	40 °C에서 출력 전류	6 A6 A
55 °C에서 출력 전류	5 A		

#### 일반 데이터

저전압 고시	72/ 23/ EWG	최대 부하 시 효율성	88%
설치 권고	직접 장착, 클립온 플레이트 포함 TS 35	표준 규격	DIN EN 60950, DIN EN 61558-2-4, -6, 72/23/ EWG
보호 등급	IP20	빌딩 폭	96 mm
빌딩 높이	135 mm	구조 길이	92 mm
상태 표시	녹색 LED	장착 위치, 설치 알림	임의, 수평, 단자대 레일 TS 35에
단락 보호	예		

### 기술 데이터

#### 절연 조정

접촉 보호	BGV A3 규격	절연 강도	4 kV
절연 등급	B	보호 등급	I

#### 전기 안전(적용 표준)

스위치 모드 전원 공급용 안전 변압기	EN 61558-2-4 규격
----------------------	-----------------

#### 연결 데이터(입력)

결선 방식	스크류 결선
-------	--------

#### 신호


상태 표시	녹색 LED
-------	--------

#### 분류

ETIM 8.0	EC002540	ETIM 9.0	EC002540
ETIM 10.0	EC002540	ECLASS 14.0	27-04-07-01
ECLASS 15.0	27-04-07-01		

도면

전기 기호



## 액세서리

### 클립온 플레이트

클립온 플레이트는 비-정전압(Unregulated) 전원 공급 장치용 액세서리입니다. TS35 DIN 장착 레일에 설치할 수 있습니다.

### 일반 주문 데이터

유형	CP RP 144 W	버전	
주문 번호	<a href="#">8588920000</a>	일렉트로닉스, 클립온 플레이트	
GTIN (EAN)	4032248246236		
수량	1 ST		