

SSR 24V ACDC/230VAC 4A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



그림과 유사

일반 주문 데이터

버전	솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 15 V UC~30 V UC, 정격 스위칭 전압: 12...275 V AC, 연속 전류: 4 A, 플러그인 결선
주문 번호	8576360000
유형	SSR 24V ACDC/230VAC 4A
GTIN (EAN)	4032248230532
수량	15 items

SSR 24V ACDC/230VAC 4A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS

준수

치수 및 중량

깊이	25 mm	깊이 (인치)	0.9842 inch
높이	29.2 mm	높이 (인치)	1.1496 inch
너비	13 mm	폭 (인치)	0.5118 inch
순중량	16.19 g		

온도

보관 온도
작동 온도

-40 °C...50 °C

주변 온도

-40 °C...50 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

제어 측

정격 제어 전압	15 V UC...30 V UC	공칭 제어 전류	10 mA DC ±20 %
전원 정격	240 mW	상태 표시기	아니요

부하 측

정격 스위칭 전압	12...275 V AC	연속 전류	4 A
정격 스위칭 전류	4 A	켜기 지연	≤ 12 ms
끄기 지연	20 ms	최대 부하 시의 전압 강하	≤ 1.1 V
누출 전류	<1 mA	단락 방지	아니요
접점 유형	1 NO contact (Triac (zero-cross switch))		

일반 데이터

컬러 코드	연한 파란색
-------	--------

절연 조정

정격 전압	300 V	서지 전압 범주	III
제어 측면 - 부하 측면에 대한 기중 거리 및 > 8 mm		임펄스 내전압	4 kV(1.2/50 µs)
연연 거리			

결선 데이터

와이어 결선 방식	플러그인 결선
-----------	---------

분류

ETIM 8.0	EC001504	ETIM 9.0	EC001504
ETIM 10.0	EC001504	ECLASS 14.0	27-37-16-04

SSR 24V ACDC/230VAC 4A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

ECLASS 15.0

27-37-16-04