### **RIM 2 6/24VDC GN**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 제품 이미지







그림과 유사

# 강제 가이드 접점 체용 릴레이 모듈 강제 가이드 접점을 채용한 릴레이는 진단 유효 범위가 99%로 안전 시스템 용도와 관련해 우수한 평판을 얻고 있습니다. 접점은 상호 간에 기계적으로 연동하여 두 접점의 동기화된 스위칭 상태를 유지합니다. 이를 통해 경보 접점은 작동 중인 접점이 과부하로 인해 결합되는 것과 같은 오류 발생 시에도 동일한 스위칭 상태를 유지할 수 있습니다. 컨트롤러(또는 안전 컨트롤러)는 경보 접점을 감지한 후 설정된 값과 실제 값을 비교합니다. 두 값 사이에 차이가 발생하는 경우 장비와 인명 보호를 위한 조치를 취할 수 있습니다.

- 2 CO 접점, 6A, EN 61810-3 타입 B에 따른 강제 가이드
- 안전 기술 면에서 입증된 구성 요소
- 진단 범위 99%

#### 일반 주문 데이터

버전	RIDERSERIES FG, 프리휠 다이오드가 포함된 LED 모듈, 정격 제어 전압: 6~24 V DC, 플러그인 결선
주문 번호	<u>8713720000</u>
유형	RIM 2 6/24VDC GN
GTIN (EAN)	4032248389872
수량	10 items

# **RIM 2 6/24VDC GN**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

승인			
승인			
	c <b>Flu</b> s		
ROHS	<u> </u>		
UL File Number Search	 UL 웹사이트		
인증 번호(cURus)	E223759		
치수 및 중량			
시구 옷 중앙			
깊이	34.5 mm	깊이 (인치)	1.3583 inch
높이	9 mm	높이 (인치)	0.3543 inch
너비	12.5 mm	폭 (인치)	0.4921 inch
순중량	3.14 g		
- 온도			
보관 온도	-40 °C70 °C	주변 온도	-40 °C70 °C
작동 온도			40 °C / 93 % 상대 습도,
			비응축
환경 제품 규정 준수			
RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재		
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	7a, 7cl		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1	(000) 0004 05	
SCIP	2f8197d4-bb8c-4bf4-a0f8	- <del>1</del> 906b0694c85	
정격 데이터 UL			
인증 번호(cURus)	E223759		
제어 측			
정격 제어 전압	624 V DC	상태 표시기	녹색 LED
보호 회로	환류 다이오드		
일반 데이터			
컬러 코드	검정		
인증/표준의 추가 세부 사항			
			<u> </u>
표준 규격	UL508	인증 번호(cURus)	E223759
	'		
글'근 데이터			
와이어 결선 방식	플러그인 결선		
분류			
ETIM 6.0	EC002586	ETIM 7.0	EC002586
ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 9.1	27-37-10-10
ECLASS 10.0	27-37-10-10	ECLASS 11.0	27-37-16-92

카탈로그 상태 / 도면 2



# **RIM 2 6/24VDC GN**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

ECLASS 12.0	27-37-16-92	ECLASS 13.0	27-37-16-92
ECLASS 14.0	27-37-16-92	ECLASS 15.0	27-37-16-92








Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

도면

# 배선도



### **Dimensional drawing**

