

RIM 3 110/230VUC GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지



그림과 유사

일반 주문 데이터

버전	RIDERSERIES RCL, LED 모듈, 정격 제어 전압: 110~230 V UC, 플러그인 결선
주문 번호	8713770000
유형	RIM 3 110/230VUC GN
GTIN (EAN)	4032248390144
수량	10 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
마지막 주문 날짜	2026-03-30T00:00:00+02:00
대체용 제품	CXX L 63G

RIM 3 110/230VUC GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS

준수

UL File Number Search

[UL 웹사이트](#)

인증 번호(cURus)

E223759

치수 및 중량

깊이	34.5 mm	깊이 (인치)	1.3583 inch
높이	9 mm	높이 (인치)	0.3543 inch
너비	12.5 mm	폭 (인치)	0.4921 inch
순중량	2.95 g		

온도

보관 온도	-40 °C...70 °C	작동 온도	-40 °C...70 °C
습도	40 °C / 93 % 상대 습도, 비응축		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2f8197d4-bb8c-4bf4-a0f8-f906b0694c85

정격 데이터 UL

인증 번호(cURus)	E223759
--------------	---------

제어 축

정격 제어 전압	110...230 V UC	상태 표시기	녹색 LED
----------	----------------	--------	--------

일반 데이터

컬러 코드	검정
-------	----

인증/표준의 추가 세부 사항

표준 규격	UL508	인증 번호(cURus)	E223759
-------	-------	--------------	---------

결선 데이터

와이어 결선 방식	플러그인 결선
-----------	---------

분류

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		


RIM 3 110/230VUC GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면

배선도



Dimensional drawing

