

JP TEST

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



기능성 컴포넌트로 사용할 수 있는 제품은 다음과 같습니다.

- 실링된 내장 EG2 인클로저의 스위치 및 버튼 컴포넌트
- 실링된 내장 EG2 인클로저의 정류기 및 퓨즈 컴포넌트
- AND, NAND, OR 및 NOR 연산자를 사용하는 로직 컴포넌트
- 개방형 설계에서 최대 40개의 입력을 가지는 다이오드 게이트
- 전자 요소의 통합을 위한 컴포넌트 모듈
- 시리얼 인터페이스 컨버터 및 AD / DA 컨버터

일반 주문 데이터

버전	JACKPAC, 릴레이 모듈, 정격 제어 전압: 18~24~30 V DC, 연속 전류: 2 A, M12 플러그/소켓, A-코딩
주문 번호	<a href="#">8794120000</a>
유형	JP TEST
GTIN (EAN)	4032248483969
수량	1 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
이용가능 기간	2025-11-30T00:00:00+01:00

JP TEST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

높이	14.4 mm	높이 (인치)	0.5669 inch
너비	36 mm	폭 (인치)	1.4173 inch
길이	83 mm	길이 (인치)	3.2677 inch
순중량	34.5 g		

온도

보관 온도 -25 °C...70 °C 작동 온도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수  
 REACH SVHC Lead 7439-92-1

입력

정격 제어 전압	18...24...30 V DC	정격 제어 전압	18 V...24 V...30 V DC ± 25 %
정격 전류 DC	2.2 mA (LED)	상태 표시기	녹색 LED

제어 측

정격 제어 전압 18...24...30 V DC 상태 표시기 녹색 LED

출력

연속 전류 전류 2 A

부하 측

연속 전류 2 A

일반 데이터

컬러 코드 회색

절연 조정

보호 등급 IP20

절연 조정

보호 등급 IP20


기술 데이터

결선 데이터

와이어 결선 방식 M12 플러그/소켓, A-코딩

분류

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		



JP TEST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

PUR 무할로겐 검은색(U)



센서/액추에이터 케이블은 다양한 용도에서 센서와 액추에이터를 배선하고 데이터 또는 동력을 전달하는 데 사용됩니다. 구조된 케이블은 테스트를 통해 입증된 플러그 커넥터 결선을 제공합니다. 케이블은 습도, 먼지, 열, 냉기, 충격, 진동과 같은 다양한 조건에 노출될 수 있습니다. 바이드플러 개발자들은 이 문제에 특별히 집중하여 다양한 유형의 M8/M12 센서-액추에이터 케이블을 설계했습니다. 따라서 고객은 필요에 맞는 솔루션을 찾을 수 있습니다. 찾을 수 없거나 설명이 필요한 정보가 있습니까? 저희에게 알려 주십시오!

일반 주문 데이터

유형	SAIL-M12GM12G-5-0.3U	버전
주문 번호	<a href="#">9457340030</a>	센서/액추에이터 라인, 연결선, M12 / M12, 풀 수 : 5, 0.3 m, 핀,
GTIN (EAN)	4008190311230	직선형 - 소켓, 직선형, 차폐: 아니요, LED: 아니요, 외피 재질: PUR,
수량	1 ST	할로겐: 아니요
유형	SAIL-M12GM12G-5-0.6U	버전
주문 번호	<a href="#">9457340060</a>	센서/액추에이터 라인, 연결선, M12 / M12, 풀 수 : 5, 0.6 m, 핀,
GTIN (EAN)	4008190311247	직선형 - 소켓, 직선형, 차폐: 아니요, LED: 아니요, 외피 재질: PUR,
수량	1 ST	할로겐: 아니요
유형	SAIL-M12GM12G-5-1.5U	버전
주문 번호	<a href="#">9457340150</a>	센서/액추에이터 라인, 연결선, M12 / M12, 풀 수 : 5, 1.5 m, 핀,
GTIN (EAN)	4008190311278	직선형 - 소켓, 직선형, 차폐: 아니요, LED: 아니요, 외피 재질: PUR,
수량	1 ST	할로겐: 아니요

Screwty® 케이블 그랜드 툴(토크 기능 탑재)



어느 응용 분야에도 이상적인 도구 Screwty®는 모든 공통 센서 및 액추에이터 케이블을 조이기 위한 이상적인 다목적 도구입니다. 접근이 어려운 라운드형 플러그도 Screwty®를 사용하여 접근할 수 있습니다. 과도한 힘을 주지 않고도 간단한 회전만으로 커넥터를 조이거나 풀 수 있습니다. Screwty®는 다른 제조사의 거의 모든 케이블과 플러그에 맞기 때문에(90% 이상) 독창적인 글로벌 솔루션입니다. Screwty®는 기존의 1/4" 어댑터가 있는 핸들로 구성되어 있습니다. 그러므로, 이 제품은 모든 크기에 사용가능합니다: M12 및 M8 라운드 플러그인 커넥터, M12F 및 M8F 맞춤형 플러그 및 소켓은 물론 모든 M23 플러그 및 소켓.

일반 주문 데이터

유형	SCREWTY-M12-DM	버전
주문 번호	<a href="#">1900001000</a>	Cable gland tool for moulded M12 lines
GTIN (EAN)	4032248436408	
수량	1 ST	

## JP TEST

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## 액세서리

www.weidmueller.com


### 분배기



#### 일반 주문 데이터

유형	SAI-Y-5S PARA 2M12	버전	
주문 번호	<a href="#">1783430000</a>	Y-플러그, M12, 신호 분배기	
GTIN (EAN)	4032248183364		
수량	1 ST		

### JACKPAC® Zubehör



바이드물러는 전 세계 커넥터 업계의 리더 중 하나입니다. 이 제품군에서 가장 중심이 되는 것은 바이드블러가 제품명 SAI로 분류하고 있는 원형 커넥터입니다. 바이드물러의 엔지니어들은 SAI 제품 개발 시 많은 사용자와의 협력을 통해 항상 합리적이고 비용 효율적인 설치 개념을 달성하는 데 집중했으며 전 세계에서 기능과 품질의 측면에서 표준으로 자리 잡은 유명 제품들을 시장에 공급해 왔습니다. 한 가지 예가 Jackpac® 제품군입니다. 이 모듈은 방수 신호 변환기입니다.

#### 일반 주문 데이터

유형	JP CLIP M	버전	
주문 번호	<a href="#">8778490000</a>	JACKPAC, 릴레이 모듈	
GTIN (EAN)	4032248448418		
수량	10 ST		