
데이터 시트

RS PB-DP T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



IP20 T-piece PROFIBUS-DP
PROFIBUS-DP용 분배기를 통해 사용자는 이를 전기 캐비닛에서 편리하게 결선할 수 있습니다.
TS32/35 레일에 장착할 수 있으며 표준화된 PROFIBUS-DP 라인의 결선에 사용할 수 있습니다. Spur Lines 결선 다음에 결선할 수 있습니다. Spur Line은 가능한 짧아야 합니다. 품목 번호 8788580000을 사용하면 9-극 Sub-D 소켓을 통해 분석/프로그래밍 장치를 결선할 수도 있습니다.

- T-piece 기능
- 우수한 차폐 접점
- 버스 라인 결선을 위한 넉넉한 공간
- TS32/35 DIN 레일에 장착

일반 주문 데이터

버전	SUB-D PROFIBUS-DP, IP20
주문 번호	8800040000
유형	RS PB-DP T
GTIN (EAN)	4032248496860
수량	1 items

RS PB-DP T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS	준수

치수 및 중량

깊이	70 mm	깊이 (인치)	2.7559 inch
높이	43 mm	높이 (인치)	1.6929 inch
너비	45 mm	폭 (인치)	1.7716 inch
순중량	65.8 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

극 수	6	결선 유형	스크류 결선
케이블 직경, 최대	8 mm	케이블 직경, 최소	4.5 mm
전선 굵기, 최대	2.5 mm²	전선 굵기, 최소	0.5 mm²
공칭 전압	50 V	보호 등급	IP20
오염 심각도	2	결선 1	Profibus-DP T-connector
결선 2	스크류	컨덕터 O.D.	-

분류

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

RS PB-DP T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면

배선도

