



10-극 플랫 케이블 커넥터 또는 15-극 Sub-D 커넥터를 사용하여 특정 어댑터를 MICROSERIE RELAYS에 결선할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	어댑터, MICRO-인터페이스, IEC 60603/ DIN41612 플러그인 커넥터, 스크류 결선
주문 번호	8800220000
유형	MI8A-I/O S SUBD15B
GTIN (EAN)	4032248497157
수량	10 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	61 mm	깊이 (인치)	2.4016 inch
높이	42 mm	높이 (인치)	1.6535 inch
너비	32 mm	폭 (인치)	1.2598 inch
순중량	27.46 g		

온도

보관 온도	-20...85 °C	작동 온도	0...50 °C
-------	-------------	-------	-----------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6a, 6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	a009610c-b9bf-4453-8f5a-4b028e0ef0cc

결선 데이터

공급 전압	최대 30 V AC/DC
-------	---------------

정격 데이터

작동 전압	30 V UC	채널당 최대 전류	0.5 A
총 작동 전류	2 A		

공급 결선

결선의 유형	스크류 결선
--------	--------

분류

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

절연 조정(EN50178)

준수	DIN EN 50178	정격 절연 전압	< 50 V AC
서지 전압 범주	III	오염 심각도 수준	2
절연 테스트 전압 AC	0.35 kV		