


MI-A-PSM24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



10-극 플랫 케이블 커넥터 또는 15-극 Sub-D 커넥터를 사용하여 특정 어댑터를 MICROSERIE RELAYS에 결선할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|--|
| 버전 | 어댑터, MICRO-인터페이스, IEC 60603/ DIN41612 플러그인 커넥터, 스크류 결선 |
| 주문 번호 | 8800230000 |
| 유형 | MI-A-PSM24VDC |
| GTIN (EAN) | 4032248497171 |
| 수량 | 10 items |
| 배송 상태 | 향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다. |
| 마지막 주문 날짜 | 2026-02-10T00:00:00+01:00 |

MI-A-PSM24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

| | | | |
|-----|-------|---------|-------------|
| 깊이 | 6 mm | 깊이 (인치) | 0.2362 inch |
| 높이 | 98 mm | 높이 (인치) | 3.8583 inch |
| 너비 | 88 mm | 폭 (인치) | 3.4646 inch |
| 순중량 | 32 g | | |

온도

보관 온도: -20...85 °C 작동 온도: 0...50 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태: 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC: 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

결선 데이터

공급 전압: 최대 30 V AC/DC

정격 데이터

작동 전압: 30 V UC 채널당 최대 전류: 0.5 A
 총 작동 전류: 2 A

공급 결선

결선의 유형: 스크류 결선

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002584 | ETIM 9.0 | EC002584 |
| ETIM 10.0 | EC002584 | ECLASS 14.0 | 27-33-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-33-02-92 | | |

절연 조정(EN50178)

준수: DIN EN 50178 정격 절연 전압: < 50 V AC
 서지 전압 범주: III 오염 심각도 수준: 2
 절연 테스트 전압 AC: 0.35 kV

도면

전기 기호

