


**MI-A-PSM24VDC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



10-극 플랫 케이블 커넥터 또는 15-극 Sub-D 커넥터를 사용하여 특정 어댑터를 MICROSERIE RELAYS에 결선할 수 있습니다.

**일반 주문 데이터**

버전	어댑터, MICRO-인터페이스, IEC 60603/ DIN41612 플러그인 커넥터, 스크류 결선
주문 번호	<a href="#">8800230000</a>
유형	MI-A-PSM24VDC
GTIN (EAN)	4032248497171
수량	10 items

### 기술 데이터

#### 승인

ROHS 준수

#### 치수 및 중량

깊이	6 mm	깊이 (인치)	0.2362 inch
높이	98 mm	높이 (인치)	3.8583 inch
너비	88 mm	폭 (인치)	3.4646 inch
순중량	32 g		

#### 온도

보관 온도: -20...85 °C      작동 온도: 0...50 °C

#### 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태: 준수, 예외 미존재  
 REACH SVHC: 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

#### 결선 데이터

공급 전압: 최대 30 V AC/DC

#### 정격 데이터

작동 전압: 30 V UC      채널당 최대 전류: 0.5 A  
 총 작동 전류: 2 A

#### 공급 결선

결선의 유형: 스크류 결선

#### 분류

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

#### 절연 조정(EN50178)

준수: DIN EN 50178      정격 절연 전압: < 50 V AC  
 서지 전압 범주: III      오염 심각도 수준: 2  
 절연 테스트 전압 AC: 0.35 kV

도면

전기 기호

