

IE-S-IP67



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

정션 박스, IEC 61076-3-106에 따른 SnapIn 플러그인 커넥터 ver.6용 설계, 플라스틱

일반 주문 데이터

버전	결선 플러그, 정션 박스, IP67, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IEC 61076-3-106의 Variant 6	
주문 번호	8808370000	
유형	IE-S-IP67	
GTIN (EAN)	4032248505951	
수량	1 items	

카탈로그 상태 / 도면 1

IE-S-IP67



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인				
<u> </u>				
승인				
ROHS	준수			
치수 및 중량				
			· ·	
순중량	90 g			
온도				
		TIE 0 =		
보관 온도		작동 온도	-40 °C70 °C	
설치 온도				
환경 제품 규정 준수	,			
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재			
REACH SVHC	는			
	21. 11.10 a 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 =			
일반 데이터				
컬러 코드	바은 회색	하우징 기본 재질	PA 66, UL 94: V-0	
 장착 유형	 바닥 장착, 노출된 결선용,	보호 등급	IP67	
	변면 장착 			
플러그 주기	750	구성	스크류온 정션 박스 RJ45 모듈 포함, IDC 결선	
결선	EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B			
기술 데이터 RJ45 모듈				
결선	EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B			
일반 표준				
인증 번호(DNV)	TAE00003EW	커넥터 표준	IEC 61076-3-106 Var. 6	
<u>분류</u>	TALOGOGEVV	711 #2	120 01070 3 100 Vai. 0	
트류				
ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121	
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121	
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90	
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90	
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90	
ECLASS 13.0	27-44-03-90	ECLASS 14.0	27-44-03-90	
ECLASS 15.0	27-44-03-90			

카탈로그 상태 / 도면 2



IE-S-IP67



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

치수 도면

도면