

**IE-S-IP67****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

정선 박스, IEC 61076-3-106에 따른 SnapIn 플러그인  
커넥터 ver.6용 설계, 플라스틱

**일반 주문 데이터**

버전	결선 플러그, 정선 박스, IP67, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IEC 61076-3-106의 Variant 6
주문 번호	<a href="#">8808370000</a>
유형	IE-S-IP67
GTIN (EAN)	4032248505951
수량	1 items

## IE-S-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

승인



RoHS

준수

## 치수 및 중량

순중량

90 g

## 온도

보관 온도

설치 온도

작동 온도

-40 °C...70 °C

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태

준수, 예외 미존재

REACH SVHC

0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 일반 데이터

컬러 코드

밝은 회색

하우징 기본 재질

PA 66, UL 94: V-0

장착 유형

바닥 장착, 노출된 결선용,  
벽면 장착

보호 등급

IP67

플러그 주기

750

구성

스크류온 정선 박스  
RJ45 모듈 포함,  
IDC 결선

결선

EIA/TIA T568 A, EIA/TIA  
T568 B

## 기술 데이터 RJ45 모듈

결선

EIA/TIA T568 A, EIA/TIA  
T568 B

## 일반 표준

인증 번호(DNV)

TAE00003EW

커넥터 표준

IEC 61076-3-106 Var. 6

## 분류

ETIM 8.0

EC001121

ETIM 9.0

EC001121

ETIM 10.0

EC001121

ECLASS 14.0

27-44-03-90

ECLASS 15.0

27-44-03-90

**IE-S-IP67**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**도면**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**치수 도면**

