



IEC 61076-3-106 ver.6에 따른 스냅인 플러그인 커넥터,  
RJ45 인서트 포함

### 일반 주문 데이터

버전	장착 플랜지, RJ45 모듈 플랜지, 직선, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67
주문 번호	<a href="#">8808440000</a>
유형	IE-XM-RJ45/IDC-IP67
GTIN (EAN)	4032248506026
수량	1 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 22.39 g

온도

보관 온도 작동 온도 -40 °C...70 °C  
설치 온도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재  
REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

결선 1	RJ45	결선 2	IDC
품목 설명	RJ45 모듈 플랜지, 직선	구성	장착 프레임 및 RJ45 모듈 포함 설치 플랜지, IDC 결선 고정식 리드
결선	컬러 코딩된 핀 할당 (EIA/TIA T568 A 준수), EIA/TIA T568 B	컬러 코드	밝은 회색
하우징 기본 재질	PA 66, UL 94: V-0	범주	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
접점 표면	금 도금 니켈	장착 유형	캐비닛, 분배 박스
차폐	360도, 차폐 접점	보호 등급	IP67
플러그 주기	750		

전기 속성

절연 강도, 접점/차폐 ≥ 1500 V AC/DC 절연 강도, 접점/접점 ≥ 1000 V AC/DC

일반 표준

인증 번호(DNV) TAE00003EW 커넥터 표준 IEC 61076-3-106 Var. 6, IEC 60603-7-5

분류

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

**IE-XM-RJ45/IDC-IP67**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

도면

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

치수 도면



## 액세서리

### RJ45 커플링 / 모듈

IE 플러그인 커넥터, IP20, 동축 및 광섬유 케이블용



### 일반 주문 데이터

유형	IE-XRJ45/IDC	버전	
주문 번호	<a href="#">8808330000</a>	플랜지 인서트, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20	
GTIN (EAN)	4032248505913		
수량	1 ST		