



IEC 61076-3-106 ver.6에 따른 스냅인 플러그인 커넥터,
RJ45 인서트 포함

일반 주문 데이터

버전	장착 플랜지, 커플링 플랜지, 직선, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67
주문 번호	8808450000
유형	IE-XM-RJ45/RJ45-IP67
GTIN (EAN)	4032248506033
수량	1 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 36.96 g

온도

보관 온도 작동 온도 -40 °C...70 °C
설치 온도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

결선 1	RJ45	결선 2	RJ45
품목 설명	커플링 플랜지, 직선	구성	장착 프레임 및 RJ45 모듈 포함 설치 플랜지, 소켓 - 소켓 고정식 리드
컬러 코드	밝은 회색	하우징 기본 재질	PA 66, UL 94: V-0
범주	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	접점 표면	금 도금 니켈
장착 유형	캐비닛, 분배 박스	차폐	360도, 차폐 접점
보호 등급	IP67	플러그 주기	750

전기 속성

절연 강도, 접점/차폐 ≥ 1500 V AC/DC 절연 강도, 접점/접점 ≥ 1000 V AC/DC

일반 표준


인증 번호(DNV) TAE00003EW 커넥터 표준 IEC 61076-3-106 Var. 6, IEC 60603-7-5

분류

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90
ECLASS 13.0	27-44-03-90	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

도면


치수 도면



액세서리

RJ45 커플링 / 모듈

IE 플러그인 커넥터, IP20, 동축 및 광섬유 케이블용



일반 주문 데이터

유형	IE-XRJ45/IDC	버전	
주문 번호	8808330000	플랜지 인서트, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20	
GTIN (EAN)	4032248505913		
수량	1 ST		