



벌크, 동축 케이블, 경질, 4 x 2 x AWG 24/1, Cat. 5, 녹색

일반 주문 데이터

버전	설치 케이블, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 100 m
주문 번호	8813160000
유형	IE-C5CS8UG-100
GTIN (EAN)	4032248513017
수량	1 items
패키징	상자 안의 케이블 링으로

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

길이	100 m	길이 (인치)	3937.0079 inch
순중량	4544 g		

온도

보관 온도	-40 °C...75 °C	작동 온도	-40 °C...75 °C
설치 온도	-20 °C...60 °C		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

케이블의 기술 사양

외피 색상	녹색(RAL 6018)	오일 저항	in accordance with IEC 60811-2-1
와이어 개수	8	차폐	예
할로겐	무할로겐, IEC 60754-2 규격	절연	PE
화염 내성	in accordance with IEC 60332-1, EN 13501-6 class FCa	테스트 전압: 와이어-와이어-차폐	700 V AC
폴 수	8		

표준

일반 통신 케이블 설비	EN 50173-1:2007, ISO / IEC 11801:2002	연기 침투성	No
--------------	---------------------------------------	--------	----

케이블 특정 표준

일반 통신 케이블 설비	EN 50173-1:2007, ISO / IEC 11801:2002	연기 침투성	No
--------------	---------------------------------------	--------	----

케이블 구조

꼬임	1	외피 색상	녹색(RAL 6018)
표준 명칭	IE-5IC4x2xAWG24/1-PUR 02YS(ST)C11Y, SF/UTP	단면적	4*2*AWG 24/1 - 4*2*0.205 mm ²
차폐	SF/UTP	와이어 개수	8
절연재 단면적	1.04 mm	절연	PE
외피 직경, 최대	6.7 mm	외피 직경, 최소	6.3 mm
재질 외피	PUR	와이어 코어의 배치	꼬임 쌍
완전 차폐	알루미늄 호일, 구리 배선으로 제조된 차폐 편주	와이어 재질	비절연 구리 와이어
외피 재질 두께	0.5 mm	컬러 시퀀스 또는 와이어 - 와이어 쌍	흰색 - 파란색, 흰색 - 주황색, 흰색 - 녹색, 흰색 - 갈색

기술 데이터

케이블의 기계적 및 재질 속성

오일 저항	in accordance with IEC 60811-2-1	UV-차단	No
컬러 코드	녹색	할로겐	무할로겐, IEC 60754-2 규격
최소 구부림 반경, 반복 내마모성	10 x 케이블 직경 매우 좋음	최소 구부림 반경, 한 번만 회염 내성	5 x 케이블 직경 in accordance with IEC 60332-1, EN 13501-6 class Fca
연기 침투성	No		

케이블의 전기 속성


범주	Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)	1 kHz에서 용량	50 nF/km
루프 저항	190 Ω/km	신호 전파 시간	4.5 ns/m
테스트 전압: 와이어-와이어-차폐	700 V AC	차폐 감쇠	65 dB, 100 MHz에서
지연 스퀴	15 ns/100m	전송 임피던스	1MHz에서 20 mΩ/m, 10 mΩ/m, 10 MHz에서, 30MHz에서 10 mΩ/m
특성 임피던스	100 ± 5 Ω (100MHz에서)		

분류

ETIM 8.0	EC003249	ETIM 9.0	EC003249
ETIM 10.0	EC003249	ECLASS 14.0	27-06-18-01
ECLASS 15.0	27-06-18-01		

도면

상세 도면



액세서리

공구



PVC 케이블용 탈피기

일반 주문 데이터

유형	AM 12	버전	
주문 번호	9030060000	공구, 탈피기	
GTIN (EAN)	4008190337827		
수량	1 ST		
유형	IE-CST	버전	
주문 번호	9204350000	공구, 탈피기	
GTIN (EAN)	4032248653072		
수량	1 ST		