

IE-FM6Z2VO0002MST0ST0X



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





조립된 IE 케이블, FO 패치 케이블, 멀티 모드, ST-ST, 주황색, Core 직경 62.5 μm

일반 주문 데이터

버전	패치 케이블, ST, ST IP 20, 62.5 µm, PVC, 2 m
주문 번호	<u>8813280000</u>
유형	IE-FM6Z2VO0002MST0ST0X
GTIN (EAN)	4032248513130
수량	1 items



IE-FM6Z2VO0002MST0ST0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데	0	터
------	---	---

승인			
ROHS	준수		
치수 및 중량			
<u>길이</u> 순중량	2 m 49 g	길이 (인치)	78.7402 inch
온도			
<u>보관 온도</u> 설치 온도	-25 °C75 °C -5 °C50 °C	작동 온도	-5 °C75 °C
환경 제품 규정 준수			
RoHS 준수 상태 RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) REACH SVHC SCIP	준수, 예외 존재 6c Lead 7439-92-1 67cf1078-beca-4687-860b	o-dc475a6ec24a	
표준			
커넥터 표준	IEC 61754-2		
일반 표준			
커넥터 표준	IEC 61754-2		
광섬유			
파이버 유형	GOF, 멀티모드, OM1	감쇠	≤ 3.2 dB/km, 850 nm에서, ≤ 0.9 dB/km, 1300 nm에서
대역폭	≥ 250 MHz*km, 850 nm에서, ≥ 600 MHz*km, 1300 nm에서		
케이블 구조			
외피 직경 표준 명칭 케이블 레이아웃 코어 직경	3*6 mm I-V(ZN)Y 집코드 62.5 µm	외피 색상 재질 외피 1차 피복	주황색 PVC 245.00 µm
케이블의 기계적 및 재질 속성			
최소 구부림 반경, 반복	60 mm	최소 구부림 반경, 한 번만	30 mm
플러그, 우			
플러그 우측	ST, IP20, 수형 접점, 직선, 플러그, 플라스틱, 비차펴		

카탈로그 상태 / 도면 2

Weidmüller **₹**

IE-FM6Z2VO0002MST0ST0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

플러그, 좌			
플러그 좌측	ST, IP20, 수형 접점, 직선, 플러그, 플라스틱, 비차펴		
플러그			
플러그 우측	ST, IP20, 수형 접점, 직선, 플러그, 플라스틱, 비차펴	플러그 좌측	ST, IP20, 수형 접점, 직선, 플러그, 플라스틱, 비차펴
분류			
ETIM 6.0	EC002607	ETIM 7.0	EC002607
ETIM 8.0	EC002607	ETIM 9.0	EC002607
ETIM 10.0	EC002607	ECLASS 9.0	27-06-10-03
ECLASS 9.1	27-06-10-03	ECLASS 10.0	27-06-10-03
ECLASS 11.0	27-06-10-03	ECLASS 12.0	27-06-10-03
ECLASS 13.0	27-06-10-03	ECLASS 14.0	27-06-10-03
ECLASS 15.0	27-06-10-03		

카탈로그 상태 / 도면



IE-FM6Z2VO0002MST0ST0X



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

도면

상세 도면

