

IE-FM6Z2V00003MST0ST0X**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

조립된 IE 케이블, FO 패치 케이블, 멀티 모드, ST-ST,
주황색, Core 직경 62.5 μm

일반 주문 데이터

버전	패치 케이블, ST, ST IP 20, 62.5 μm, PVC, 3 m
주문 번호	8813290000
유형	IE-FM6Z2V00003MST0ST0X
GTIN (EAN)	4032248513147
수량	1 items

IE-FM6Z2V0003MST0ST0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터**승인**

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

길이	3 m	길이 (인치)	118.1102 inch
순중량	64 g		

온도

보관 온도	-25 °C...75 °C	작동 온도	-5 °C...75 °C
설치 온도	-5 °C...50 °C		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

표준

커넥터 표준	IEC 61754-2
--------	-------------

일반 표준

커넥터 표준	IEC 61754-2
--------	-------------

광섬유

파이버 유형	GOF, 멀티모드, OM1	감쇠	≤ 3.2 dB/km, 850 nm에서, ≤ 0.9 dB/km, 1300 nm에서
대역폭	≥ 250 MHz·km, 850 nm에서, ≥ 600 MHz·km, 1300 nm에서		

케이블 구조

외피 직경	3.6 mm	외피 색상	주황색
표준 명칭	I-V(ZN)Y	재질 외피	PVC
케이블 레이아웃	집코드	1차 피복	245.00 µm
코어 직경	62.5 µm		

케이블의 기계적 및 재질 속성

할로겐	예(PVC 케이블)	최소 구부림 반경, 반복	60 mm
최소 구부림 반경, 한 번만	30 mm	화염 내성	No

플러그, 우

플러그 우측	ST, IP20, 수형 접점, 직선, 플러그, 플라스틱, 비차폐
--------	--

IE-FM6Z2V00003MST0ST0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com**기술 데이터****플러그, 좌**

플러그 좌측	ST, IP20, 수형 접점, 직선, 플러그, 플라스틱, 비차폐
--------	--

플러그

플러그 우측	ST, IP20, 수형 접점, 직선,	플러그 좌측	ST, IP20, 수형 접점, 직선,
	플러그, 플라스틱, 비차폐		플러그, 플라스틱, 비차폐

분류

ETIM 8.0	EC002607	ETIM 9.0	EC002607
ETIM 10.0	EC002607	ECLASS 14.0	27-06-10-03
ECCLASS 15.0	27-06-10-03		

IE-FM6Z2V00003MST0ST0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com

상세 도면

