

IE-DPC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

먼지 및 오염 물질로부터 디바이스 보호

일반 주문 데이터

버전	플랜지 장착 하우징, 보호 캡
주문 번호	8813490000
유형	IE-DPC
GTIN (EAN)	4032248513338
수량	100 items

기술 데이터

승인

RoHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	17.2 mm	깊이 (인치)	0.6772 inch
순중량	0.97 g		

온도

작동 온도	-50 °C...85 °C
-------	----------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

UL 94 가연성 등급	HB	컬러 코드	검정
하우징 기본 재질	TPR	장착 유형	실내 전용
보호 등급	IP20		

분류

ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ETIM 10.0	EC002314	ECLASS 14.0	27-44-02-08
ECLASS 15.0	27-44-02-08		