

IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





IEC 61076-3-106 ver.6에 따른 스냅인 플러그인 커넥터, RJ45 인서트 포함

일반 주문 데이터

버전	장착 플랜지, 커플링 플랜지, 90° 하방, Cat.6(ISO/ IEC 11801), IP67
주문 번호	<u>8829450000</u>
유형	IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67
GTIN (EAN)	4032248532476
수량	1 items

Weidmüller **₹**

IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

=	_	u	
7	╮	•	
•	_	_	

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 50 g

온도

보관 온도 ______ 작동 온도 ____40 °C...70 °C _______ 설치 온도

환경 제품 규정 준수

 RoHS 준수 상태
 준수, 예외 미존재

 REACH SVHC
 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

결선 1	RJ45	결선 2	RJ45 90°
품목 설명	커플링 플랜지, 90° 하방	구성	장착 프레임 및 RJ45 모듈 포함 설치 플랜지, 소켓-소켓 90°, 하방 captive lid
컬러 코드	밝은 회색	하우징 기본 재질	PA 66, UL 94: V-0
 범주	Cat.6(ISO/IEC 11801)	 접점 표면	금 도금 니켈
장착 유형	캐비닛, 분배 박스	차펴	360도, 차펴 접점
보호 등급	IP67	플러그 주기	750

전기 속성

절연 강도, 접점/차펴 ≥ 1500 V AC/DC 절연 강도, 접점/접점 ≥ 1000 V AC/DC

일반 표준

인증 번호(DNV) TAE00003EW 커넥터 표준 IEC 61076-3-106 Var. 6, IEC 60603-7-5

분류

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90
ECLASS 13.0	27-44-03-90	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

카탈로그 상태 / 도면 2



IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

도면

치수 도면





IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

RJ45 커플링 / 모듈



IE 플러그인 커넥터, IP20, 동축 및 광섬유 케이블용

일반 주문 데이터

1 ST

수량

유형 IE-XRJ45/IDC 버전 주문 번호 <u>8808330000</u> 플랜지 인서트, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20 GTIN (EAN) 4032248505913

카탈로그 상태 / 도면 4