

제품 이미지



RIDERSERIES RCI의 소켓용 점프바

일반 주문 데이터

버전	RIDERSERIES RCI, 점프바
주문 번호	8870840000
유형	SRC-I QV P
GTIN (EAN)	4032248631681
수량	10 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
이용가능 기간	2026-06-30T00:00:00+02:00
대체용 제품	CXI CCP 2P BL

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

너비	15.8 mm	폭 (인치)	0.622 inch
순중량	0.9 g		

온도

보관 온도	-40 °C...85 °C	주변 온도	-40 °C...85 °C
작동 온도		습도	40 °C / 93 % 상대 습도, 비응축

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

점프바 데이터

정격 전류	12 A	절연	Yes
접촉 보호	예	컬러 코드	흰색
교차 연결된 단자대 개수	2	극 수	2
피치(mm)(P)	13.00 mm		

일반 데이터

컬러 코드	흰색
-------	----

결선 데이터


피치(mm)(P)	13.00 mm
-----------	----------

분류

ETIM 6.0	EC002586	ETIM 7.0	EC002586
ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 9.1	27-37-16-92
ECLASS 10.0	27-37-16-92	ECLASS 11.0	27-37-16-92
ECLASS 12.0	27-37-16-92	ECLASS 13.0	27-37-16-92
ECLASS 14.0	27-37-16-92	ECLASS 15.0	27-37-16-92


사용 예

How to install cross connection



케이블 결선에 점프바 플러그인

사용 예



인접 베이스의 동일한 결선에 대한 점프바 브릿지