

SRC-I QV P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지



RIDERSERIES RCI의 소켓용 점프바

일반 주문 데이터

버전	RIDERSERIES RCI, 점프바
주문 번호	8870840000
유형	SRC-I QV P
GTIN (EAN)	4032248631681
수량	10 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
이용가능 기간	2026-06-30T00:00:00+02:00
대체용 제품	CXI CCP 2P BL

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

너비 15.8 mm 폭 (인치) 0.622 inch
 순중량 0.9 g

온도

보관 온도 -40 °C...85 °C 주변 온도 -40 °C...85 °C
 작동 온도 습도 40 °C / 93 % 상대 습도, 비응축

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

점프바 데이터

정격 전류 12 A 절연 Yes
 접촉 보호 예 컬러 코드 흰색
 교차 연결된 단자대 개수 2 극 수 2
 피치(mm)(P) 13.00 mm

일반 데이터

컬러 코드 흰색

결선 데이터

피치(mm)(P) 13.00 mm


분류

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

도면

사용 예


How to install cross connection



Plug cross connection direct into wire-connection opening

케이블 결선에 점프바 플러그인

사용 예



Cross connection: SRC-I QV P Part-No. 8870840000

인접 베이스의 동일한 결선에 대한 점프바 브릿지