

SCM-I QV P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지

RIDERSERIES RCM의 소켓용 점프바

일반 주문 데이터

| | |
|------------|-------------------------------|
| 버전 | RIDERSERIES RCM, 점프바 |
| 주문 번호 | 8870850000 |
| 유형 | SCM-I QV P |
| GTIN (EAN) | 4032248631698 |
| 수량 | 10 items |
| 배송 상태 | 향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다. |
| 이용 가능 기간 | 2026-06-30T00:00:00+02:00 |
| 대체용 제품 | CXM CCP_2P_RD |

SCM-I QV P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

| | |
|------|----|
| RoHS | 준수 |
|------|----|

치수 및 중량

| | | | |
|-----|-------|--------|-------------|
| 너비 | 28 mm | 폭 (인치) | 1.1024 inch |
| 순중량 | 1.1 g | | |

온도

| | | | |
|-------|----------------|-------|----------------------------|
| 보관 온도 | -40 °C...85 °C | 주변 온도 | -45 °C...70 °C |
| 작동 온도 | | 습도 | 40 °C / 93 % 상대 습도, 비응축 |

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

점프바 데이터

| | | | |
|---------------|----------|-------|-----|
| 정격 전류 | 12 A | 절연 | Yes |
| 접촉 보호 | 예 | 컬러 코드 | 흰색 |
| 교차 연결된 단자대 개수 | 2 | 극 수 | 2 |
| 피치(mm)(P) | 25.50 mm | 장착 유형 | 플러그 |

일반 데이터

| | |
|-------|----|
| 컬러 코드 | 흰색 |
|-------|----|

결선 데이터

| | |
|-----------|----------|
| 피치(mm)(P) | 25.50 mm |
|-----------|----------|


분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002586 | ETIM 9.0 | EC002586 |
| ETIM 10.0 | EC002586 | ECLASS 14.0 | 27-37-16-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-92 | | |


SCM-I QV P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

도면**사용 예****How to install cross connection**

케이블 결선에 점프바 플러그인

사용 예

인접 베이스의 동일한 결선에 대한 점프바 브릿지