



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



조립된 IE 케이블, FO 패치 케이블, 멀티 모드, SC 듀플렉스 - SC 듀플렉스, 주황색, Core 직경 50 μm

일반 주문 데이터

버전	선조립식 패치 케이블, 크로스오버, SC 듀플렉스 IP
	20, SC 듀플렉스 IP 20, 50 µm, PVC, 25 m
주문 번호	<u>8876350250</u>
유형	IE-FM5Z2VO0025MSD0SD0X
GTIN (EAN)	4099986882775
수량	1 items

Weidmüller **₹**

IE-FM5Z2VO0025MSD0SD0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인			
POLIC	⊼ Λ		
ROHS	준수 —————————		
치수 및 중량			
길이	25 m	길이 (인치)	984.252 inch
<u> </u>	299.2 g	<u> </u>	304.232 men
 온도	1		
<u></u>			
보관 온도	-25 °C75 °C	작동 온도	-5 °C75 °C
설치 온도	-5 °C50 °C		
환경 제품 규정 준수			
RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재		
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	군구, 에의 근제 6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	67cf1078-beca-4687-860k	o-dc475a6ec24a	
표준			
키네티 교 조	150 01754 4		
커넥터 표준	IEC 61754-4		
일반 표준			
커넥터 표준	IEC 61754-4		
광섬유			
파이버 유형	GOF, 멀티모드, OM2	감쇠	≤ 2.7 dB/km, 850 nm에서, ≤ 0.7 dB/km, 1300 nm에서
대역폭	≥ 600 MHz*km, 850 nm에서, ≥ 1200 MHz*km, 1300 nm에서		
케이블 구조			
	0.0		
<u>외피 직경</u> 표준 명칭	3*6 mm I-V(ZN)Y	외피 색상 재질 외피	주황색 PVC
케이블 레이아웃	 집코드	<u>세월 외피</u> 1차 피복	245.00 μm
코어 직경	50 μm	1/1 =1-1	240.00 μπ
케이블의 기계적 및 재질 속성			
최소 구부림 반경, 반복	60 mm	최소 구부림 반경, 한 번만	30 mm
플러그, 우			
	00 D 1 1000 A =1		
플러그 우측	SC-Duplex, IP20, 수형 접점, 직선, 플러그, 플라스틱, 비차펴		

카탈로그 상태 / 도면 2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

플러그, 좌			
플러그 좌측	SC-Duplex, IP20, 수형 접점, 직선, 플러그, 플라스틱, 비차펴		
플러그			
	<u>'</u>		
플러그 우측	SC-Duplex, IP20, 수형 접점, 직선, 플러그, 플라스틱, 비차펴	플러그 좌측	SC-Duplex, IP20, 수형 접점, 직선, 플러그, 플라스틱, 비차펴
분류	,		
ETIM 6.0	EC002607	ETIM 7.0	EC002607
ETIM 8.0	EC002607	ETIM 9.0	EC002607
ETIM 10.0	EC002607	ECLASS 9.0	27-06-10-03
ECLASS 9.1	27-06-10-03	ECLASS 10.0	27-06-10-03
ECLASS 11.0	27-06-10-03	ECLASS 12.0	27-06-10-03
ECLASS 13.0	27-06-10-03	ECLASS 14.0	27-06-10-03
ECLASS 15.0	27-06-10-03		

카탈로그 상태 / 도면 3





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

V0 material



SlimFix는 공간 절약형 설계의 도체 및 케이블 마커입니다. 도체가 설치된 후라도 마커를 피팅할 수 있습니다. 무할로겐 소재를 사용했으며 난연 등급 VO/V2 적합 제품입니다. SlimFix는 교통 엔지니어링 응용 분야에 널리 알려지고 입증된 마커 유형입니다. SF 공구를 사용하면 소형 마커의 경우라도 손쉬운 설치가 가능합니다. 장점:

- 무할로겐 소재
- 난연 등급 V0/V2
- 교통 엔지니어링 응용 분야 등에 적합한 인증된 마커
- 도체 단면적이 16.0mm²보다 클 때는 케이블 타이로 고정
- 입증된 MultiCard 형식의 마커

일반 주문 데이터

유형	VT SF 5/21 MC NE WS V0	버전
주문 번호	<u>1689470001</u>	SlimFix, 컨덕터 및 케이블 마커, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4008190872571	
수량	160 ST	
유형	VT SF 6/21 MC NE WS VO	버전
유형 주문 번호	VT SF 6/21 MC NE WS VO 1730560001	버전 SlimFix, 컨덕터 및 케이블 마커, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, 흰색
	· ·	·-
주문 번호	<u>1730560001</u>	·-

카탈로그 상태 / 도면 5