

**IE-FM6Z2V00020MSDOSDOX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



조립된 IE 케이블, FO 패치 케이블, 멀티 모드, SC 듀플렉스 -  
 SC 듀플렉스, 주황색, Core 직경 62.5 μm

**일반 주문 데이터**

버전	선조립식 패치 케이블, 크로스오버, SC 듀플렉스 IP 20, SC 듀플렉스 IP 20, 62.5 μm, PVC, 20 m
주문 번호	<a href="#">8876360200</a>
유형	IE-FM6Z2V00020MSDOSDOX
GTIN (EAN)	4032248690602
수량	1 items

**IE-FM6Z2V00020MSD0SD0X**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**기술 데이터****승인**

ROHS	준수
------	----

**치수 및 중량**

길이	20 m	길이 (인치)	787.4016 inch
순중량	298.5 g		

**온도**

보관 온도	-25 °C...75 °C	작동 온도	-5 °C...75 °C
설치 온도	-5 °C...50 °C		

**환경 제품 규정 준수**

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

**표준**

커넥터 표준	IEC 61754-4
--------	-------------

**일반 표준**

커넥터 표준	IEC 61754-4
--------	-------------

**광섬유**

파이버 유형	GOF, 멀티모드, OM1	감쇠	≤ 3.2 dB/km, 850 nm에서, ≤ 0.9 dB/km, 1300 nm에서
대역폭	≥ 250 MHz·km, 850 nm에서, ≥ 600 MHz·km, 1300 nm에서		

**케이블 구조**

외피 직경	3*6 mm	외피 색상	주황색
표준 명칭	I-V(ZN)Y	재질 외피	PVC
케이블 레이아웃	집코드	1차 피복	245.00 µm
코어 직경	62.5 µm		

**케이블의 기계적 및 재질 속성**

할로겐	예(PVC 케이블)	최소 구부림 반경, 반복	60 mm
최소 구부림 반경, 한 번만	30 mm	화염 내성	No

**플러그, 우**

플러그 우측	SC-Duplex, IP20, 수형 접점, 직선, 플러그, 플라스틱, 비자파
--------	--

**기술 데이터****플러그, 좌**

플러그 좌측	SC-Duplex, IP20, 수형 접점, 직선, 플러그, 플라스틱, 비차폐
--------	--

**플러그**

플러그 우측	SC-Duplex, IP20, 수형 접점, 직선, 플러그, 플라스틱, 비차폐	플러그 좌측	SC-Duplex, IP20, 수형 접점, 직선, 플러그, 플라스틱, 비차폐
--------	--	--------	--

**분류**

ETIM 8.0	EC002607	ETIM 9.0	EC002607
ETIM 10.0	EC002607	ECLASS 14.0	27-06-10-03
ECLASS 15.0	27-06-10-03		

**IE-FM6Z2V00020MSD0SD0X**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

도면

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

상세 도면

