

## IE-FM5D2UE0003MST0ST0X

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



조립된 IE 케이블, FO 분기 케이블, 멀티 모드, SC 듀플렉스 - SC 듀플렉스, 검은색, Core 직경 50 µm

### 일반 주문 데이터

|            |  |
|------------|--|
| 버전         | 드래그라인 케이블, ST, ST IP 20, 50 µm, PUR, 3 m |
| 주문 번호      | <a href="#">8876450030</a>               |
| 유형         | IE-FM5D2UE0003MST0ST0X                   |
| GTIN (EAN) | 4032248609994                            |
| 수량         | 1 items                                  |

IE-FM5D2UE0003MST0ST0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

길이 3 m 길이 (인치) 118.1102 inch  
 순중량 98.2 g

온도

보관 온도 -40 °C...80 °C 작동 온도 -40 °C...80 °C  
 설치 온도 -20 °C...60 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 존재  
 RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) 6c  
 REACH SVHC Lead 7439-92-1  
 SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

표준

커넥터 표준 IEC 61754-2

일반 표준

커넥터 표준 IEC 61754-2

광섬유

파이버 유형 GOF, 멀티모드, OM2 감쇠 2.3 dB/km, 850 nm에서, ≤ 0.5 dB/km, 1300 nm에서  
 삽입 손실 ≤ 0.4 dB 반사 손실(감쇠) ≥ 30 dB  
 대역폭 500 MHz\*km, 850 nm에서, 500 MHz\*km, 1300 nm에서

케이블 구조

외피 직경 6 mm 외피 색상 검정  
 재질 외피 PUR 케이블 레이아웃 분기 드래그라인  
 1차 피복 245.00 µm 코어 직경 50 µm

케이블의 기계적 및 재질 속성

할로겐 아니요 최소 구부림 반경, 반복 77 mm  
 최소 구부림 반경, 한 번만 25 mm 구부림 주기 100,000

플러그, 우

플러그 우측 ST, IP20, 수형 접점, 직선, 플러그, 플라스틱, 비차폐

**IE-FM5D2UE0003MST0ST0X**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

**플러그, 좌**

플러그 좌측 ST, IP20, 수형 접점, 직선, 플러그, 플라스틱, 비차폐

**플러그**

|        |                                     |        |                                     |
|--------|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| 플러그 우측 | ST, IP20, 수형 접점, 직선, 플러그, 플라스틱, 비차폐 | 플러그 좌측 | ST, IP20, 수형 접점, 직선, 플러그, 플라스틱, 비차폐 |
|--------|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|

**분류**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002607    | ETIM 9.0    | EC002607    |
| ETIM 10.0   | EC002607    | ECLASS 14.0 | 27-06-10-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-10-03 |             |             |

도면

상세 도면

