



장착 레일 아울렛, IEC 60603-7-51에 따른 RJ45 정션 설계

일반 주문 데이터

버전	장착 레일 아울렛, RJ45, RJ45-RJ45 커플러, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
주문 번호	8879050000
유형	IE-XM-RJ45/RJ45
GTIN (EAN)	4032248614844
수량	1 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cULus)	E316369

치수 및 중량

순중량	49 g
-----	------

온도

보관 온도	작동 온도	-25 °C...70 °C
설치 온도		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

결선 1	RJ45	결선 2	RJ45
품목 설명	RJ45-RJ45 커플러	구성	라벨링을 위한 점검창 DIN 43880에 따른 1 TE 피치 크기. insta-호환
결선	컬러 코딩된 핀 할당 EIA/TIA T568 A(구리) 준수	컬러 코드	밝은 회색
하우징 기본 재질	PA 66, UL 94: V-0	범주	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)
장착 유형	TS 35	차폐	360도, 차폐 접점
보호 등급	IP20	플러그 주기	750

전기 속성

접점 저항	≤ 20 mΩ	절연 강도, 접점/차폐	≥ 1500 V AC/DC
절연 강도, 접점/접점	≥ 1000 V AC/DC	절연 저항	500 MΩ
50 °C에서 전류 전달 용량	1 A	PoE / PoE+	IEEE 802.3at 준수

일반 표준

인증 번호(DNV)	TAE00003EW	커넥터 표준	IEC 60603-7-5
인증 번호(cULus)	E316369		

분류

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		


IE-XM-RJ45/RJ45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면


치수 도면



제품 이미지



제품 이미지



액세서리

아웃렛 마커



바이드물러의 단자대 레일 아웃렛 패널 라벨링용 마커
이점:

- 흰색
- 검은색
- 라벨링 시트 위

일반 주문 데이터

유형	IE-DM	버전	
주문 번호	881350000		
GTIN (EAN)	4032248513345		
수량	50 ST		