



장착 레일 아울렛, IEC 60603-7-51에 따른 RJ45 모듈 설계, 최대 직경 1.6 mm의 전선용

일반 주문 데이터

버전	장착 레일 아울렛, RJ45, RJ45 모듈 EIA/TIA 568 B, IP20, Cat.6(ISO/IEC 11801)
주문 번호	8891980000
유형	IE-XM-RJ45/IDC-B
GTIN (EAN)	4032248636938
수량	1 items
배송 상태	단종
이용가능 기간	2015-03-31T00:00:00+02:00
대체용 제품	IE-XM-RJ45/IDC

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cULus)	E316369

치수 및 중량

순중량	55.4 g
-----	--------

온도

보관 온도	작동 온도	-25 °C...70
설치 온도		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

일반 데이터

결선 1	RJ45	결선 2	IDC
품목 설명	RJ45 모듈 EIA/TIA 568 B	구성	라벨링을 위한 점검창 DIN 43880에 따른 1 TE 피치 크기. insta-호환
결선	EIA/TIA 586-B 준수	컬러 코드	밝은 회색
하우징 기본 재질	PA 66, UL 94: V-0	범주	Cat.6(ISO/IEC 11801)
결선 직경, 경질	0.4...0.64 mm	전선 결선 단면, 경선 (AWG)	AWG 24...AWG 22
결선 직경, 연질	0.48...0.48 mm	전선 결선 단면, 연선 (AWG)	AWG 26...AWG 26
장착 유형	TS 35	보호 등급	IP20
플러그 주기	750		

전기 속성


접점 저항	≤ 20 mΩ	절연 강도, 접점/차폐	≥ 1500 V AC/DC
절연 강도, 접점/접점	≥ 1000 V AC/DC	절연 저항	500 MΩ
50 °C에서 전류 전달 용량	1 A	PoE / PoE+	IEEE 802.3at 준수

일반 표준

인증 번호(DNV)	TAE00003EW	커넥터 표준	IEC 60603-7-5
인증 번호(cULus)	E316369		

도면

치수 도면



액세서리

아웃렛 마커



바이드물러의 단자대 레일 아웃렛 패널 라벨링용 마커
이점:

- 흰색
- 검은색
- 라벨링 시트 위

일반 주문 데이터

유형	IE-DM	버전	
주문 번호	8813500000		
GTIN (EAN)	4032248513345		
수량	50 ST		